

HITACHI

Inspire the Next

オーブントースター

総合カタログ 2022-春

毎日のトーストを
ふっくらおいしく。

熱風調理でいつもの料理を
もっと手軽に。

タイプ	コンベクションオーブントースター		オーブントースター	
本体色	ストーンブラック(B)	ホワイト(W)	ブラック(B)	レッド(R)
型式	HMO-F200		HTO-C3A	HTO-C1A
定格電圧	交流100V 50/60Hz			
消費電力	1300W		1000W	1000W
タイマー	10秒～30分(手動設定時)*		15分	15分
外形寸法	幅37.6×高さ24.9×奥行41.3cm		幅31.0×高さ23.2×奥行28.5cm	幅31.0×高さ22.0×奥行23.5cm
庫内寸法	幅32.2×高さ10.1×奥行32.4cm		幅26.1×高さ8.9×奥行22.1cm	幅26.0×高さ8.2×奥行18.0cm
質量	5.7kg (オープン皿を除く)		3.2kg (オープン皿を除く)	2.6kg (メッシュ焼き網、オープン皿を除く)
温度調節機能	9段階 (40・60・80・100・120・150・180・210・250℃)		無段階調節 (80～230℃)	—
パン枚数(角型/山形)	4/2枚		2/2枚	2/2枚
電源コードの長さ	1.0m		1.0m	1.0m

*10秒～5分までは10秒間隔、5分～10分までは30秒間隔、10分～30分までは1分間隔。

安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

長年ご使用のオーブントースターの点検を！

●オーブントースターの補修用性能部品の
保有期間は、製造打ち切り後5年です。



ご使用の際、このような症状はありませんか？

●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。●電源コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。●ヒーターが割れている。●タイマーが途中で停止することがある。●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター〈日立家電の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

TEL: 0120-8802-28

携帯電話: 050-3152-2828 (有料)

FAX: 050-3135-2134 (有料)

〈発信者番号通知のお願い〉

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

受付時間 9:00～17:30 (月～土)、9:00～17:00 (日・祝日)
(年末年始を除く)



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2022年3月現在のものです。
GLS-HMO001

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°ハピネス
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを



ストーンブラック(B) HMO-F200

ホワイト(W)



商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



熱風でムラを抑えて、ふっくら仕上げ



日立のコンパクトオープントースターは、循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風対流（コンベクション）調理が可能です。ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。



熱風対流調理でふっくら仕上げ

多彩なメニューと細かな設定で色々な料理を楽しむ



生姜焼き



ほうれん草のクリーム煮



ちぎりパン




マリトッツォ

4枚同時に焼けるから忙しい朝もうれしい



庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚（山形パンは2枚）同時に焼くことができます。ただ4枚入るだけでなく、焼きムラの少ない仕上がりで、忙しい日の朝食の準備にも便利です。



角型パン
4枚
同時焼き

焼きたてが食卓に一度に揃う

充実のオートメニュー

6つのオートメニューキー（14種類）の中から設定可能です。調理モード・温度・時間を自動でコントロールできます。

トースト	ピザ	グラタン	あたため	ノンフライ	焼きいも
常温2枚	チルド	手づくり	惣菜	からあげ	大きめ
常温4枚	冷凍	冷凍	惣菜パン	とんかつ	小さめ
冷凍2枚	-	-	-	-	-
冷凍4枚	-	-	-	-	-

14種類
オートメニュー

選べる調理モード

メニューに合わせて、4パターンの調理モードから選択可能です。お好みで手動設定できるので調理の幅が広がります。



ノンフライ料理やオープン料理に
上・下ヒーター+ファン



トーストに
上・下ヒーター



最後の仕上げに
上ヒーター/下ヒーター



手作りパンも発酵から焼き上げまで

1台でパンの1次発酵、2次発酵から焼き上げまでできます。



40°C
パン発酵
から



150°C
焼き上げ
まで

アレンジトーストメニューで楽しく

ランチにぴったりのボリューム満点のアレンジから、おやつに嬉しいスイーツアレンジまで。



9段階温度設定

40°Cの低温から、250°C*の高火力まで9段階の温度から設定できます。

「カンタン」
「シンプル」な
つまみ操作



9段階
温度設定

広い庫内でまるごと焼ける

広々庫内で、さんまが1尾まるごと、ピザなら1枚（直径約25cm）そのまま焼けて便利です。



さんま
1尾
まるごと



ピザ
10インチ
(約25cm)

*250°Cの運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。（上下ヒーター設定時（ファン設定なし）：230°C、（ファン設定あり）：210°C）



油を使わずノンフライ調理

循環ファンと遠赤外線ヒーター（上2本）で、熱風を対流（コンベクション）させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ調理ができます。油を使わないのでヘルシーなうえに、後片付けが面倒な揚げ物をお手軽に、キッチンも汚しません。

※からあげ（1人分・約130g）を油で揚げた場合は450kcal、HMO-F200でノンフライ調理の場合は369kcal。当社調べ。



からあげ（1人分）
450kcal
▼
369kcal ※

油を落としてヘルシー

日立は焼き網の下に、オープン皿をスライドイン。余分な油をカットしてさらにヘルシーに。庫内の油污れも抑えて、調理後のお手入れがカンタンです。



ホーロー加工
オープン皿

保温性に優れており、じっくり温めるので料理をふっくら仕上げます

コンベクションだから低温調理もしっかり循環



ムラなくしっかりと熱を循環・対流させるので、焦がさず均一に低温調理が可能です。パンの発酵だけでなく、チーズフォンデュやチョコレートフォンデュ、調理に使用する溶かしバターやソース作りなど、色々な場面で活躍します。



安定した温度でパンの発酵に

焼くだけじゃもったいない、低温調理で広がる使い道



チョコフォンデュ



ツナフレーク

低温調理ならではの活用術

溶かしバターやチーズソースなど高温を加えると風味が変わりやすい食材も美味しく調理できます。



お手入れカンタン

焼き網はカンタンに取り外せて丸洗いが可能です。下に落ちたパンくずなどは、パンくずトレイがスライドイン式で取り外せるので、調理後のお手入れがしやすく、いつも庫内を清潔に保てます。



焼き網は、取り外して丸洗い可能



パンくずトレイで、清潔な庫内

HMO-F200

オープン価格*

ヒーター 1300W	遠赤外線 ヒーター（上2本）	角型パン 4枚対応	山形パン 2枚対応
グラタン皿 2枚対応	ピザ 25cm対応	オートメニュー 14種類	温度調節※ （40～250℃）
ホーロー加工 オープン皿	スライドイン式 オープン皿	スライドイン式 パンくずトレイ	



ストーンブラック（B）



ホワイト（W）

※40/60/80/100/120/150/180/210/250℃から設定できます。
★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



遠赤外線ヒーター搭載

遠赤外線ヒーター（上1本）搭載で、食材の中まで熱を伝えてしっかりと温めます。



中までふっくら焼き上げる
遠赤外線ヒーターを搭載



遠赤外線
ヒーター（上1本）
搭載

80~230℃ 無段階温度調節

80~230℃の間で無段階に温度調節が可能です。細かく庫内の温度調節ができるので、多彩なメニューに対応します。



無段階で細かく温度を調節可能



シンプルな操作部で直感的に操作

着脱式メッシュ焼き網

目の細かな焼き網で食材が置きやすく、焼いたおもちも垂れにくくなっています。着脱式でカンタンに取り外せて丸洗いが可能です。



置きやすく、落ちにくい焼き網



取り外しがカンタンで丸洗い可能

油を落としてヘルシー

焼き網の下に、オープン皿をスライドイン。余分な油を落としてヘルシーに。脂質をカットしてカロリーを抑え、さらにサクッと美味しく仕上げます。



余分な油をカットしてヘルシーに

お手入れもカンタン

オープン皿もパンくずトレイも、丸ごと取り外せるから庫内をいつも清潔に保てて、お手入れもカンタンです。



調理後のお手入れがカンタン



パンくずトレイで清潔な庫内

HTO-C3A

オープン価格*

ヒーター 1,000W	遠赤外線 ヒーター（上1本）	角型パン 2枚対応	山形パン 2枚対応	グラタン皿 1枚対応	温度調節 （80~230℃）
スライドイン式 オープン皿	スライドイン式 パンくずトレイ				



オーブントースター HTO-C1A

1,000Wヒーター

1,000Wのパワーでしっかりと焼き上げます。



1,000W
ヒーター

シンプル操作

タイマーつまみだけのシンプル操作で、メニューに合わせて調理時間を設定できます。



シンプルな操作部

お手入れもカンタン

丸ごと取り外せるパンくずトレイで庫内をいつも清潔に保てて、お手入れもカンタンです。



パンくずトレイで清潔な庫内

HTO-C1A

オープン価格*

ヒーター 1,000W	角型パン 2枚対応	山形パン 2枚対応	メッシュ焼き網 付属	オープン皿 付属	スライドイン式 パンくずトレイ
----------------	--------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

