

「ワイドカラー液晶タッチパネル」と「除菌清潔プラス」コースを新搭載 コネクテッド家電 ドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」BD-STX110Gを発売

日立グローバルライフソリューションズ株式会社は、コネクテッド家電^{(*)1}のドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」BD-STX110Gを10月9日から発売します。

本製品は、大きな画面で見やすく使いやすい「ワイドカラー液晶タッチパネル」を採用したほか、水で洗えないものも除菌^{(*)2}・消臭、さらにウイルス抑制する^{(*)3}「除菌清潔プラス」コース^{(*)4}や約95分でしっかり洗ってきれいに乾かす「快速洗乾」コース^{(*)5}、「[抗菌^{(*)6}]糸くずフィルター」を新たに搭載しました。



BD-STX110G
フロストホワイト(W)



ワイドカラー液晶タッチパネル

本製品に加え、「除菌清潔プラス」コース、「快速洗乾」コース、「[抗菌]糸くずフィルター」を搭載したドラム式洗濯乾燥機BD-SX110Gと、洗濯容量12kg・乾燥容量7kgで奥行スリムタイプのドラム式洗濯乾燥機BD-NX120Gの計3機種を発売します。

大画面の「ワイドカラー液晶タッチパネル」で、見やすく使いやすい **New**

約7.8インチのワイドカラー液晶タッチパネルを採用し、大きな画面で見やすく、一覧表示で操作も簡単です。また、よく使うコースを「お気に入りコース」としてホーム画面に登録でき、スマートフォンアプリで登録したダウンロードコースや洗剤・柔軟剤の銘柄を確認できるなど便利に使えます。




図1：ホーム画面

約60分で、水で洗えないものも除菌・消臭、さらにウイルスを抑制する 「除菌清潔プラス」コース New

湿気を含んだ温風で衣類を加熱して約60分の運転で除菌・消臭、さらにウイルスを抑制します。バッグや帽子、クッションなど水で洗えないものや、コートや制服など頻りに洗濯ができなくて困っていたものも清潔にできます。



水洗できない
バッグに

形くずれが
気になる帽子に

多くの人が触れる
クッションに

ふだん使いの
コートに

頻りに洗えない
スーツに

毎日着る
制服に

図2：「除菌清潔プラス」コースで運転できるもの

約95分でしっかり洗ってきれいに仕上げる「快速洗乾」コース New

衣類をしっかり洗ったあと、本体の外の乾いた空気を取り込みながらスピーディーに乾燥し、シワを伸ばして仕上げます。洗濯から乾燥まで約95分で仕上がるので、忙しい家事の時短やその日のうちに洗濯・乾燥が必要な衣類におすすめです。



洗浄前

洗浄後

しっかり
洗う



風アイロン
だから
きれい

図3：汚れ落ち(*7)

図4：乾燥仕上がり(*8)

振るだけでごみがとれる「[抗菌]糸くずフィルター」 New

糸くずフィルターのかしの部分に抗菌材を採用し、清潔性に配慮しています。また、かしの本数を増やした(*9)新形状により、糸くずが集めやすくなりました。



図5：[抗菌]糸くずフィルター

- (*1) コネクト家電とは、インターネットやスマートフォンとデータ送受信する機能を持つ家電製品です。
- (*2) 試験方法：洗濯物に付着させた菌の減少率測定、除菌方法：除菌清潔プラスコースによる、対象部分：衣類に付着した菌、試験結果：菌の減少率99%、試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター 報告書No.：北生発2021_0162号
- (*3) 試験方法：洗濯物に付着させたウイルスの減少率測定（ノンエンベロープタイプのウイルスでテスト）、抑制方法：除菌清潔プラスコースによる、対象部分：衣類に付着したウイルス、試験結果：ウイルスの減少率99%、試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター 報告書No.：北生発2021_0162号
- (*4) 1kg以下。皮革製品、スポンジの入ったものなどは除菌清潔プラスコースで運転できません。すべての菌・ノイ・ウイルスを除去・抑制するわけではありません。
- (*5) 標準コースに比べ、運転音が上がります。乾燥運転中に排水ホースから排気します。データは、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。
- (*6) 試験方法：JIS Z 2801(フィルム密着法)、抗菌方法：樹脂に練り込み、対象部分：糸くずフィルター（くし部のみ）、試験結果：抗菌活性値2.0以上（抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています）、試験依頼先：一般財団法人ボーケン品質評価機構、試験番号：25021001512-3
- (*7) 当社調べ。2018年モデルBD-SX110C（BD-STX110Gと同等性能の機種）、洗濯6.6kg（6割負荷）時、標準コース（快速洗乾コースと同等の洗浄力のコース）において。
- (*8) 当社調べ。2019年モデルBD-SX110E（BD-STX110Gと同等性能の機種）、洗濯～乾燥4.5kg時、標準コース（快速洗乾コースと同等の仕上がりコース）において。
- (*9) 2020年度モデルBD-SX110Fとの比較。

■製品の主な仕様

型式		BD-STX110GL(左開き) BD-STX110GR(右開き)	BD-SX110GL(左開き) BD-SX110GR(右開き)	BD-NX120GL(左開き) BD-NX120GR(右開き)
洗濯・脱水容量		11kg	11kg	12kg
洗濯～乾燥・乾燥容量		6kg	6kg	7kg
目安時間 (標準コース)	洗濯/洗濯～乾燥	33分/約132分	33分/約132分	33分/約142分
消費電力量	洗濯/洗濯～乾燥	66Wh/約1,590Wh	66Wh/約1,590Wh	72Wh/約1,810Wh
標準使用水量	洗濯/洗濯～乾燥	78L/約83L	78L/約83L	85L/約84L
ワイドカラー液晶タッチパネル		○	—	—
液体洗剤・柔軟剤 自動投入		○	○	○
スマートフォン連携		○	○	○
AIお洗濯		○	○	○
風アイロン		○	○	○
快速洗乾 コース	目安時間	約95分	約95分	約99分
	消費電力量	約1,300Wh	約1,300Wh	約1,500Wh
	使用水量	約53L	約53L	約54L
除菌清潔プラスコース		○	○	○
[抗菌]糸くずフィルター		○	○	○
外形寸法(mm) 幅(本体幅)×奥行×高さ		630(600)×716×1,065	630(600)×716×1,065	735(695)×620×1,070
質量		約81kg	約81kg	約85kg
本体色		フロストホワイト(W)	ホワイト(W)	ステンレスシャンパン(N)

新製品のキャンペーン情報

日立ドラム式洗濯乾燥機「ビッグドラム」を早期ご購入の方に、キャッシュバックを行う「早期ご購入キャンペーン」を実施します。

※応募に関する条件など、詳しくは下記URLをご覧ください。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/lp/cp_wash/20210820/

購入対象期間：2021年9月24日(金)～2021年10月31日(日)

応募期間：2021年10月9日(土)～2021年12月15日(水)

■洗濯機ホームページ

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/>

■お客様お問い合わせ先

受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日) ※年末年始を除く

・日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口「お客様相談センター」

電話 0120-3121-11/携帯電話から 050-3155-1111(有料)

・日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

電話 0120-554-201

報道関係お問い合わせ先

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

経営戦略本部 広報・CSR部 [担当:大畑]

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号 日立愛宕別館

メール koho@hitachi-gls.com