

















タイプ		リビング扇 (DCモーター)	リビング扇
型式・外観		 HEF-DL300F <small>リモコン付きタイプ</small> オープン価格★	 HEF-AL300F <small>リモコン付きタイプ</small> オープン価格★
機能	 DCモーター	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 風量	6段階 微(うちわ風)~強	4段階 微(うちわ風)・弱・中・強
	 羽根枚数	8枚	
	 リモコン	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 高さ調節	約735~900mm	
首振り	 左右首振り角度	約75°(リモコン操作)	
	 左右方向角度調節(手動)	左方向:約20° 右方向:約20°	
	 上下方向角度調節(手動)	上方向:約20° 下方向:約10°	
モード	 リズム	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 おやすみ	2時間	
	 切・入タイマー	1・2・4・6 時間	
その他機能	 減灯&消音*1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 チャイルドロック*2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 大型ハンドル	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
仕様	羽根径 (mm)	300	300
	消費電力 (50/60Hz) (W)	最小:2.0* ³ 最大:21* ⁴	最小:10/12* ³ 最大:39/42* ⁴
	待機電力 (50/60Hz) (W)	0.7 以下	0.5/0.6 以下
	本体質量 (kg)	3.8	3.9
	コードの長さ (m)	1.7	1.7
	本体サイズ 幅×奥行×高さ (mm)	371×371×735~900	371×371×735~900
	個装箱サイズ 幅×奥行×高さ (mm)	700×190×380	700×190×380

*1. 表示部が暗くなり、操作音が消えます。*2. ボタン操作をロックしてお子様やペットによる誤作動を防止します。ただし「切」操作はロックできません。
*3. 風量最小運転時。(左右首振りなし)*4. 風量最大運転時。(左右首振りあり)★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。