



自動おそうじ でプレフィルターのキレイが続く。

[自動おそうじユニット]が運転48時間ごとに、上下に動きながらブラシでプレフィルターのホコリを取り除きます。



お手入れの目安は **約1年に1回**※2
たまったホコリを捨てるだけ

運転1か月後の
プレフィルターの比較



※18畳のリビング自動運転
モードでの試験結果に基づく。

自動おそうじユニット



ステンレスプレフィルター※3

日立独自 自動おそうじユニット


※1 ①ブラシ、②ダストボックス ●試験機関:①一般財団法人 カケンテストセンター ②一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法:①JIS L1902 ②JIS Z 2801(フィルム密着法) ●抗菌の方法:①繊維に塗布定着 ②抗菌成分を樹脂に練り込み ●試験結果:①②抗菌活性値2.0以上。※2 当社調べ。ホコリの堆積結果に基づく(約12畳の部屋、ホコリの量約0.2g/月から換算)。使用環境によってホコリの量は異なります。ダストボックスは定期的に確認し、ホコリがたまっているようなら捨ててください。※3 ステンレスコーティング。※プレフィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなどは、プレフィルターを取りはずして水洗いしてください。※工場出荷時はオフ設定です。

[快速花粉]気流搭載 吸い込み速度 約1.6倍※4 ※4 当社従来機種 EP-MVG90(2016年発売)の花粉コースとの比較。

27m³(約7畳:3.5m×3.5m)の試験空間で、本体より2.5m離れた地点より散布した花粉相当の粒子が、本体に到達するまでの時間を計測。EP-MVG90:51秒、EP-NVG90:32秒。運転条件:空気清浄運転モード(加湿オフ)、快速花粉運転での最大風量時。当社独自の試験条件による。数値は試験室内での評価結果であり、目安です。設置環境、使用状況により効果は異なります。

ワイドスピード集じんで8畳なら7分で空気をきれいに

イメージ図




清浄時間
8畳なら7分*1
できれい

適用床面積*2(空気清浄目安)

~42畳モデル

3つのフィルターでしっかり集じん・脱臭

洗える脱臭フィルター イメージ図





0.3μmの微粒子の
HEPAフィルター
集じん捕集率

99.97%以上

※5 定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上集じん。JIS Z 8122に規定されたHEPAフィルター単体での性能であり、部屋全体の除去性能とは異なります。

奥行き感ある スライプデザイン



シャンパンゴールド(N) パールホワイト(W)

自動おそうじ クリアエア

日立 加湿 空気清浄機

EP-NVG90

オープン価格★(床置きタイプ)

日本製

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

*1 清浄時間については裏面の清浄時間の目安をご参照ください。*2 適用床面積とは、30分で清浄できるお部屋の広さ(天井高さ2.4mで算出)の目安です。

空気清浄機の集じん・脱臭能力について ●タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。●発生し続けている臭い等は、除去しきれないことがあります。

商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

空気清浄機本体で「PM2.5」への対応

0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ*1

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。32m³(約8畳)の試験空間に換算した値です。

■仕様表

Table with specifications for EP-NVG90, including air flow, power consumption, and dimensions.

○加湿適用床面積は、一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づいて算出。ただし、壁、床の材質、部屋の構造、使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。

■清浄時間の目安 (集じん)

Table showing cleaning time targets for different room sizes (42畳 to 4.5畳).

●清浄時間算出条件について (適用床面積とは) 一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1467) に規定されている項目で、自然換気回数1 (1回/時間) の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めています。

PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。

自動おそうじ クリエア

日立 加湿空気清浄機

EP-NVG90

オープン価格* (床置きタイプ)

日本製



シャンパンゴールド(N) パールホワイト(W)

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■交換用フィルター

Table listing filter types (集じん, 脱臭, 加湿) and their prices.

*4 一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1467) による。1日にタバコ5本を吸引した場合に【脱臭】臭いの除去率が半分【集じん】空気を清浄する時間が初期の2倍になるまでの年数。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/

●燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

ご使用上の注意 ●空気清浄機には換気能力はありません。長時間閉め切った部屋でお使いになる場合は、ときどき換気してください。

長年ご使用の空気清浄機の点検を!

●空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。●運転中に異常な音や振動がする。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●自動的に切れるはずなのに切れないときがある。●本体が変形したり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。●「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの (複写式) があります。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。

●付属品に海外生産品を使用している場合があります。

■お客様相談センター (日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口)

TEL: 0120-3121-11

携帯電話: 050-3155-1111 (有料)

FAX: 050-3135-2134 (有料)

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日) (年末年始を除く)

- ・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/



表示を正しく 家電取組協会

当社は、適正な表示を推進しています。

このカタログの記載内容は 2022年4月現在のものです。

HB-3066

この印刷物は環境に配慮して 植物油インキを使用しています。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。