




HEF-DL300F

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

毎日の生活を快適に DCモーター搭載扇風機




イメージ図

DCモーターは低い回転数で運転することができ、風量も細かく調節できるので、それぞれのシーンに合わせた設定が可能です。また、AC扇風機に比べて、消費電力が少なく、電気代の節約にもなります。

※DCモーター搭載扇風機はHEF-DL300Fです。
※消費電力(50/60Hz) HEF-DL300F:21W、HEF-AL300F:39/42W

低回転でやさしい風 細かい風量設定 低消費電力

うちわであおいだような自然な風 快適風量うちわ風



日立の扇風機は、うちわであおいだような自然でやさしい風をめざしてきました。DCモーターの低速回転により、さらに穏やかでやさしい「微風(うちわ風)」を実現。ほのかに感じる自然で心地のよい風です。

DCモーター搭載以外のモデルでも、微風運転が心地よくお使いいただけるように、回転数や風量を設定しています。

親切設計で快適な使い心地



[でかボタン]

大きなボタンで機能が見やすく操作もかんたんです。

[スタンド表示]

スタンドに大きな表示部があるので、離れていても運転設定がよく見えます。リモコンでの操作にも便利です。

おやすみ時などに便利




イメージ図

[減灯&消音]

表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。

生活シーンに合わせて選べる運転モード

生活シーンやお好みに合わせて便利な運転モードが選べます。



[リズム運転]

各風量設定ごとに、風量がリズムカルに変化します。お好みで切・入タイマー時間の設定もできます。

[おやすみ運転]

運転開始後、風量が設定した風量から約20分ごとに風量「微」まで1段階ずつ下がります。風量、切タイマー時間は切り替えできます。
※入タイマー設定はできません。

充実の快適機能 心地よい使いやすさを実現する、快適な機能を搭載しています。

便利なタイマー機能
[切タイマー][入タイマー]※

やさしい風を生み出す
[8枚羽根]

ワイドに風を届ける
[左右首振り]

お子様の誤操作を防ぐ
[チャイルドロック]

※切・入同時設定はできません。

触る部分を菌から守る[抗菌加工]

本体操作部とハンドルは抗菌加工で、よく触れる場所を清潔に保ちます。



本体操作部 ハンドル
無機抗菌剤
塗布:本体操作部シート表面
練込:ハンドル
JP0122180A0018Y

HEF-DL300F/HEF-AL300Fの抗菌効果は公的機関により証明されています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※【操作部シート表面】●試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター●抗菌加工方法：シート表面に抗菌剤を塗布●試験方法：JISZ2801:2000●試験結果(抗菌活性値)：耐水処理2.0以上 耐光処理2.0以上【ハンドル】●試験機関：一般財団法人 カケンテストセンター●抗菌加工方法：抗菌剤を樹脂に練り込み●試験方法：JISZ2801:2010●試験結果(抗菌活性値)：耐水処理2.0以上 耐光処理2.0以上

タイプ	リビング扇 (DCモーター)	リビング扇
型式・外観	うちわ風 HEF-DL300F リモコン付きタイプ オープン価格★	うちわ風 HEF-AL300F リモコン付きタイプ オープン価格★
機能	<ul style="list-style-type: none"> DCモーター ● 風量 6段階 微(うちわ風)~強 羽根枚数 8枚 リモコン ● 高さ調節 約735~900mm 	<ul style="list-style-type: none"> — 4段階 微(うちわ風)・弱・中・強 — ● —
首振り	<ul style="list-style-type: none"> 左右首振り角度 約75°(リモコン操作) 左右方向角度調節(手動) 左方向:約20° 右方向:約20° 上下方向角度調節(手動) 上方向:約20° 下方向:約10° 	<ul style="list-style-type: none"> — — —
モード	<ul style="list-style-type: none"> リズム ● おやすみ 2時間 切・入タイマー 1・2・4・6 時間 	<ul style="list-style-type: none"> ● — —
その他機能	<ul style="list-style-type: none"> 減灯&消音*1 ● チャイルドロック*2 ● 大型ハンドル ● 	<ul style="list-style-type: none"> ● ● ●
仕様	<ul style="list-style-type: none"> 羽根径 (mm) 300 消費電力 (50/60Hz) (W) 最小:2.0*3 最大:21*4 待機電力 (50/60Hz) (W) 0.7 以下 本体質量 (kg) 3.8 コードの長さ (m) 1.7 本体サイズ 幅×奥行×高さ (mm) 371×371×735~900 個装箱サイズ 幅×奥行×高さ (mm) 700×190×380 	<ul style="list-style-type: none"> 300 最小:10/12*3 最大:39/42*4 0.5/0.6 以下 3.9 1.7 371×371×735~900 700×190×380

*1. 表示部が暗くなり、操作音が消えます。*2. ボタン操作をロックしてお子様やペットによる誤作動を防止します。ただし「切」操作はロックできません。
*3. 風量最小運転時。(左右首振りなし)*4. 風量最大運転時。(左右首振りあり)★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかりと見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー！」と出える暮らしをつくります。

扇風機とエアコンで快適に過ごしませんか？



エアコンと併用して快適な夏を
エアコンの冷気を扇風機で部屋中に
循環させることで、体感温度(肌で感
じる温度)を下げ、いっそう涼しく感じ
られます。



暖房時には扇風機の同時運転で空気循環を。
暖かい空気は天井にたまりがち。扇風機で風を
循環させることにより、足元まで暖かさが広が
ります。上手にお部屋を暖めて快適にお過ごし
ください。

扇風機 安全点検・使用方法

快転せんぷうき



JEMA 快転せんぷうき

検索



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

- ガードの中や送風口・吸込口の可動部へ絶対に指などを入れない
けがをするおそれがあります。
- 本商品は家庭用です

- 高温、高湿、水のかかる場所、火気の近くでは使わない
変色・変形・感電・故障などの原因になります。

- 使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

- 次の場所で使わない
・ガスレンジなどの近く・引火性ガスのあるところ
・雨や水しぶきのかかるところ
炎の立ち消え、火災・感電の原因になります。



経年劣化に係る安全上のご注意

- 扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

長年ご使用の扇風機の点検を！

●扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々羽根やファンが回転しないことがある。●回転が遅い。または回転が不規則である。●回転中に異常な音や振動がする。●モーター部が異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。●その他の異常がある。●電源コードが折れ曲がったり破損している。●電源コードに触れると、羽根やファンが回ったり、回らなかったりと不安定。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているか確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

家電の便利な使い方
サポート特典をあなたに。

日立家電メンバーズクラブ

日立の家電品を長く快適にお使いいただくための製品のサポート情報や会員特典をご利用いただけます。また、My家電に製品をご登録いただくと取扱説明書やよくあるご質問等も簡単にご確認いただけます。

登録は
こちら



ご使用商品の
安心サポート

暮らしに役立つ
メルマガ配信

安全点検
サービス割引

パーツショップ
送料特典

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

TEL: 0120-8802-28

携帯電話: 050-3152-2828 (有料)

FAX: 050-3135-2134 (有料)

〈発信者番号通知のお願い〉

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

- ・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>
- ・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

受付時間 月曜～金曜 9:00～17:30 (土日・祝日、年末年始は休業)



表示を正しく
家電取組協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2024年4月現在のものです。
GLS-HEF2401

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°ハピネス
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを