



ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかりと見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー！」と出会える暮らしをつくります。




HITACHI

Inspire the Next

ふとん乾燥機

総合カタログ 2022-①

■仕様 ★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

型式	HFK-VS5000	HFK-CV1B	
本体色	 アイボリー (C) オープン価格	 ブルーグレー (AH) オープン価格	 ブルーグレー (AH) オープン価格
定格電圧	AC100V 50/60Hz		
消費電力	最大 680W		
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ / 温度ヒューズ / 電流ヒューズ		
外形寸法	(幅) : 28.3 cm (奥行) : 21.7 cm (高さ) : 33.8 cm	(幅) : 20.0 cm (奥行) : 16.4 cm (高さ) : 27.3 cm	
本体質量 (約)	4.3kg (付属品収納時)		
吸気フィルター	アレキキャッチャーフィルター		
付属品	●ふとん乾燥アタッチメント ●くつ乾燥アタッチメント ●ふとん乾燥アタッチメントホルダー	●ふとん乾燥アタッチメント ●くつ乾燥アタッチメント	


■別売品

ニオイ対策用デオドラント剤はこちら
日立ふとん乾燥機専用 デオドラント剤(12包入り)DHF-01 希望小売価格:1,650円(税込)(価格は2022年11月現在)
ダニ対策用デオドラント剤はこちら
日立ふとん乾燥機ダニ対策専用 天然ハーブデオドラント剤(6包入り)DHF-02 希望小売価格:1,100円(税込)(価格は2022年11月現在)
しっかりと衣類を乾燥したい方へ
衣類乾燥カバー-HFK-CD200 希望小売価格:4,620円(税込)(価格は2022年11月現在) ●乾燥容量:約1kg(使用可能ハンガー:45x70cm以下)

家電の便利な使い方とサポート特典をあなたに。

日立家電メンバーズクラブ

日立の家電品を長く快適にお使いいただくための製品のサポート情報や会員特典をご利用いただけます。また、My家電に製品をご登録いただくと取扱説明書やよくあるご質問等も簡単にご確認いただけます。

登録はこちら 

ご使用商品の安心サポート | 暮らしに役立つメルマガ配信 | 安全点検サービス割引 | パーツショップ送料特典

安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！ ●ふとん乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

愛情点検 ●ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。●運転中に異常な音や振動がある。●本体ケースが変形していたり、異常に熱い。●焦げ臭いにおいがする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止 ●このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。


■お客様相談センター〈日立家電の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

TEL: 0120-8802-28
携帯電話: 050-3152-2828 (有料)*
FAX: 050-3135-2134 (有料)

※携帯電話各社の通話料金がかかります。通話無料や定額サービスは適用されません。

〈発信者番号通知のお願い〉
「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。


受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日祝日)(年末年始を除く)



表示を正しく
家電取組協会

このカタログの記載内容は2022年11月現在のものです。
LS-FKVS5001

当社は、適正な表示を推進しています。

この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。 

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°ハピネス
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを



心地よいふとんで毎日眠りませんか？

 **そこで日立!**

新形状の
ふとん乾燥アタッチメントで
すばやくふとんを心地よく



日立ふとん乾燥機
アツとドライ

あしたから、もっとハピネス。

※新形状のV字型ふとん乾燥アタッチメントはHFK-VS5000にのみ搭載

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

心地よいふとんで毎日眠りませんか？



寝る前のあたたため



布団が冷えて寝つきにくい

湿気対策



雨や雪でふとんを外に干せない

ダニ対策



ダニが気になる

花粉対策



花粉で外干しを避けたい


✓ ところで日立!

立体的に温風を広げる
新形状のふとん乾燥アタッチメントで
すばやくふとんを心地よく

※新形状のV字型ふとん乾燥アタッチメントは HFK-VS5000 にのみ搭載

NEW

伸びる・広がる・先端斜めカットの新形状のV字型ふとん乾燥アタッチメントがさらにすばやく、パワフルに暖める。



ふとん乾燥機 HFK-VS5000



アイボリー(C)



ブルージェー(AH)

スピード乾燥のハイパワータイプ

HFK-VS5000

オープン価格*
*オープン価格商品の価格は販売店に確認ください。



Point 1 速暖・速乾

日立独自のV字型「ふとん乾燥アタッチメント」がすばやく温風を広げて暖める。

ふとんにサッと差し込むだけで使えます。



決め手は 広がる・伸びる V字型 「ふとん乾燥アタッチメント」
約60°

速暖 ふとん あたため

シングル----- 約**5分**

※当社調べ。シングルサイズ、暖めコースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。

ダブル----- 約**8分**

※当社調べ。ダブルサイズ、暖めコースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。


速乾 ふとん 乾燥

シングル ---- 約**27分**

※当社調べ。シングルサイズ(綿ふとん以外)、冬乾燥コースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。 ※ダブルサイズの場合は約80分

敷ふとんの暖まりイメージ

シングル、ふとん乾燥 約27分の場合



暖まりイメージは、運転時間経過直後に掛けふとんを外した状態で撮影したものです。

敷ふとんを一度で両面乾燥できる

敷ふとんをさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。汗を多くかく夏場や、外干しをしにくい冬場でも快適を保てます。



ダブルサイズなど幅広ふとんにも対応

幅広のふとんもしっかり暖められます。



NEW 夏乾燥コースでクールダウン

運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。

静音コース搭載

約30dBと控えめな運転音です。運転中、ヒーター出力を切り換え、温風温度を50℃以下にコントロールします。
*「静音コース」以外は約50dB。

全長約130cmで高さのあるベッドにも対応

伸縮自在のロングホースで、高さのあるベッドにも簡単にセットできます。
*ご使用のベッドによっては使用できない場合があります。




Point 2 清潔キープ

毎日眠るふとんのために、収納ができて清潔につかえる。

オールインワン収納

ふとん乾燥アタッチメントやくつ乾燥アタッチメント、ホースをすべて本体に収納。ホコリなどの付着から守ります。



アレル物質対策

アレルキャッチャーフィルターがダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解*1。抗菌*2、防カビ*3、消臭効果*4があります。



※1●試験機関 東亜合成株式会社製品研究所●試験方法 サンドイッチELISA法●試験結果 アレルゲン不活性化率スギアレルゲン平均86%、ダニアレルゲン平均99%以上※2●試験機関 一般財団法人ボーケン品質評価機構●試験方法 JIS Z 1902:2015菌液吸収法●試験結果 黄色ぶどう球菌抗菌活性値5.8、大腸菌抗菌活性値6.3※3●試験機関 一般財団法人ボーケン品質評価機構●試験方法 JIS Z 2911:2010繊維製品の試験-湿式法●試験結果 NBRC 105649、NBRC 6352、NBRC 6347、NBRC 6113●試験結果 14日間培養後、カビの生育を認めない。※4●試験機関 一般財団法人ボーケン品質評価機構●試験方法 (一社)繊維評価技術協議会SEKマーク繊維製品認証基準21.消臭性試験(検知管法)試験試料100cm2約2時間後に測定 ●試験結果 アンモニア消臭率約99%、硫化水素消臭率約70%、酢酸消臭率約87%

抗菌加工

ふとんに差し込むふとん乾燥アタッチメントと操作部は抗菌加工で清潔キープ。



操作部 ふとん乾燥アタッチメント

無機抗菌剤 塗装:操作部シート表面 線込:ふとん乾燥アタッチメント JP0122180A0017X ふとん乾燥機 HFK-VS5000(C)/(AH)

HFK-VS5000の抗菌効果は公的機関により証明されています。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されます。
【操作部シート表面】●試験機関:一般財団法人日本食品分析センター●抗菌加工方法:シート表面に抗菌剤を塗布●試験方法:JIS Z 2801:2000●試験結果(抗菌活性値):耐水処理2.0以上耐光処理2.0以上
【ふとん乾燥アタッチメント】●試験機関:一般財団法人カケンテストセンター●抗菌加工方法:抗菌剤を樹脂に練り込み●試験方法:JIS Z 2801:2010●試験結果(抗菌活性値):耐水処理2.0以上耐光処理2.0以上

Point 3 様々な用途に

衣類・くつの乾燥も、気になるダニ対策、消臭までおまかせ。

衣類の部屋干しに

[ふとん乾燥アタッチメント]を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。

カバーいらずで 便利

*洗濯機で十分に脱水し、室温20℃、湿度60~70%の場合。乾燥容量約1kg。当社調べ。使用条件により異なります。乾き具合は、気温や湿度、衣類の種類や素材、湿り具合により異なります。乾きが悪い場合、もう一度運転してください。乾燥する前の衣類の重さ、生地のおおきさにより少なくなる場合があります。*しっかりと衣類を乾燥したい場合は、別売品の衣類カバーもご使用いただけます。*使用可能ハンガー:45×70cm以下*乾燥の目安:シャツ2枚・ハンカチ2枚・Yシャツ2枚・トランクス2枚・くつ2足



湿ったくつの乾燥に

[くつ乾燥アタッチメント]を使って、雨や洗濯などで濡れたくつやブーツの乾燥も可能。運動くつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールくつなどは送風で乾かせます。



ダニ対策コース約65分

※当社調べ。シングルサイズ、ダニ対策コースの場合。使用条件により異なります。

別売のダニ対策専用デオドラント剤を使用すれば、温風と共にハーブの香りをふとんに届けます。

別売品

日立ふとん乾燥機ダニ対策専用 天然ハーブデオドラント剤(6包入り) DHF-02 希望小売価格:1,100円(税込) (価格は2022年11月現在)

デオドラント乾燥

別売のヒノキオール配合の専用デオドラント剤(スズランの香り)を[ふとん乾燥アタッチメント]にセットして使用すれば、温風と共にふとん内をさわやかな香りで消臭し、ニオイの質を改善します。*5

別売品

日立ふとん乾燥機専用 デオドラント剤(12包入り) DHF-01 希望小売価格:1,650円(税込) (価格は2022年11月現在)

*日立ふとん乾燥機専用のデオドラント剤以外は使用しないでください。*使用中臭分が悪くなり、香りを強く感じる場合には、本体の運転を止め、すみやかに換気をしてください。*5 ■実使用したふとん乾燥の実証結果ではありません。●試験機関:株式会社島津デクリサーチ●試験方法:敷ふとんサイズ60×90cm、掛けふとんサイズ75×95cm(材質:ポリエステル100%)にふとん乾燥30分+送風1分運転を行い、官能試験、TD-GCMS分析により検証●着臭物質:ジアセチル、2-ノネナール(敷ふとんに着臭した中高年の体臭成分を想定)●試験結果:デオドラント乾燥による快・不快度評価の臭質/約2ランク改善ふとん乾燥による臭気強度:約2ランク低減●報告書番号:KC-79683

軽量コンパクトタイプ

HFK-CV1B オープン価格*
*オープン価格商品の価格は販売店に確認ください。



※4別売の衣類乾燥カバーが必要です。※5別売のデオドラント剤が必要です。



Point 1 使い方はかんたん3ステップ

3つのボタンで操作ラクラク!

1

アタッチメント付きホースを取り出します。

2

ふとんにセットします。

3

ボタンを押します。
温風or送風を選択 ▶ 時間を選択 ▶ 運転スタート

Point 2 オールインワン収納 & 軽量

アタッチメントやホースをすべて本体に入れられるオールインワン収納。寝具に使用するホースやアタッチメントをホコリの付着から守ります。

V字型ふとん乾燥アタッチメント
くつ乾燥アタッチメント

持ち運びしやすい
約2.3kg

すっきりまとまって持ち運びも楽々!

コンパクトなので収納場所も省スペース

Point 3 V字型「ふとん乾燥アタッチメント」ですみずみに温風を広げる

温風をすみずみまで広げてふとんを乾燥させ、暖めてくれます。

敷ふとんの暖まりイメージ

10分後

60分後

運転時間経過直後に掛けふとんを外した状態で撮影したものです。(シングル、ふとん乾燥約60分の場合*)

暖め 約5分^{※1}
(中心部)

約10分^{※2}
(全体)

乾燥 約60分^{※3}

※1 当社調べ。室温20℃、敷ふとん: ポリエステル、掛ふとん: 羽毛。使用条件により異なります。
 ※2 当社調べ。シングルサイズ、温風コースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。
 ※3 当社調べ。シングルサイズ(綿ふとん以外)温風コースの場合。室温20℃、湿度約65%の場合。使用条件により異なります。

ふとん乾燥 あたため

ホース長さ約10cmアップ ベッドサイドからもしっかり対応



くつ乾燥

洗ったくつの乾燥に



ダニ対策

ダニ対策コース

約60℃の温風でしっかりとダニ対策ができます。ダニ対策終了後は、ダニの死がいやふんなどを取り除くためふとんを掃除機でよく掃除してください。

別売のダニ対策専用デオドラント剤を使用すれば、温風と共にハーブの香りをふとんに届けます。

別売品 日立ふとん乾燥機専用 天然ハーブデオドラント剤(6包入り) DHF-02
希望小売価格: 1,100円(税込) (価格は2022年11月現在)

アレルキャッチャーフィルター搭載

ダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解します。^{※6}抗菌^{※7}、防カビ^{※8}、消臭効果^{※9}があります。

※6●試験機関: 東亜合成株式会社製品研究所 ●試験方法: サンドイッチELISA法 ●試験結果: アレルゲン不活性化率: スギアレルゲン: 平均86%、ダニアレルゲン: 平均99%以上 ※7●試験機関: 一般財団法人ボーケン品質評価機構 ●試験方法: JIS L 1902:2015菌液吸収法 ●試験菌株と結果: 黄色ぶどう球菌 抗菌活性値: 5.8、大腸菌 抗菌活性値: 6.3 ※8●試験機関: 一般財団法人ボーケン品質評価機構 ●試験方法: JIS Z 2911:2010 繊維製品の試験・湿式法 ●試験菌株: NBRC105649、NBRC 6352、NBRC 6347、NBRC 6113 ●試験結果: 14日間培養後、カビの生育を認めない。 ※9●試験機関: 一般財団法人ボーケン品質評価機構 ●試験方法: (一社) 繊維評価技術協議会 SEKマーク繊維製品認証基準 21. 消臭性試験(検知官法) 試験試料 100cm² 約2時間後に測定 ●試験結果: アンモニア消臭率約99%、硫化水素消臭率約70%、酢酸消臭率約87%

衣類乾燥

雨や花粉の季節の部屋干しに

洗濯機で十分に脱水し、室温20℃、湿度60~70%の場合。乾燥容量約1kg。当社調べ。使用条件により異なります。乾き具合は、気温や湿度、衣類の種類や素材、湿り具合により異なります。乾きが悪い場合、もう一度運転してください。乾燥する前の衣類の重さ、生地大きさにより少なくなる場合があります。

- 乾燥容量: 約1kg (使用可能ハンガー: 45×70cm以下)
- 乾燥のめやす: ワイシャツ2枚・半袖肌着2枚・トランクス2枚・くつ3足・ハンカチ3枚・フェイスタオル3枚

別売の[衣類乾燥カバー]を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。

別売品 衣類乾燥カバー-HFK-CD200
希望小売価格: 4,620円(税込) (価格は2022年11月現在)

デオドラント乾燥

ふとんを芳香



別売のヒノキチオール配合の専用デオドラント剤(スズランの香り)を[ふとん乾燥アタッチメント]にセットして使用すれば、温風と共にふとん内をさわやかな香りを広げます。

別売品 日立ふとん乾燥機専用 デオドラント剤(12剤入り) DHF-01
希望小売価格: 1,650円(税込) (価格は2022年11月現在)