




- 造形のコンセプト -

日々使っていたドライヤーをデザインするにあたり、
ハンドルの機能が使い方に追いついていないと思いました。
持ち手を切り替えて、いろんな方向から風を当てます。
そんな様々な使い方にあったハンドルのデザインを一から見直し
トライアングルデザインが生まれました。

安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>
■消費電力が1,000W以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

長年ご使用の美容器具の点検を! ●日立美容器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検 **ドライヤーをご使用の際、このような症状はありませんか? ご使用中止**
 ●温風状態で運転中にたびたび冷風になる。または風が非常に熱い。 ●風が全く出ない。または出たり出なかつたりする。 ●本体内部が真赤になったり煙が出る。 ●電源プラグやコードが熱くなったり傷んでいる。(特につけ根部分)
このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。



保証書に関するお願い ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭で確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
お客様相談センター TEL: **0120-8802-28** FAX: 0120-3121-34
受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日) / 携帯電話、PHSからご利用できます
(年末年始は休ませていただきます)
●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただきます。
*弊社の「個人情報保護に関して」は右記をご参照ください。 <https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>

このカタログの記載内容は2019年5月現在のものです。YK-619 (H)

 **日立グローバルライフソリューションズ株式会社** 
〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号 (日立愛宕別館) ひとりひとりに、うれしい暮らしを

HITACHI
Inspire the Next

マイナスイオンドライヤー
2019-5



私の手にはこのカタチ。
きっと、あなたもこのカタチ。

IONCARE
イオンケア

商品の価格には、配送・別売部品・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。


使いやすさの提案 エルゴグリップ & サムグリップ

トライアングル形状が握りやすく
持ち替えやすい
「エルゴグリップ」

シリコン製の親指置きで
フィットしてしっかり固定できる
「サムグリップ」

持ちやすく使いやすいグリップが
快適なドライを実現します。

しっかりと固定できる
サムグリップ



様々な握り方に対応する
エルゴグリップ



大風量タイプ

HID-T600B

1.9
m³/分^{※1}

HID-T500B

1.5
m³/分^{※2}

マイナスイオン搭載

※1 TURBO時 (集風ノズル無しの状態) ※2 DRY時 (集風ノズル無しの状態)

※1
1.9m³/分
モデル



ネイビーブルー (A)

レッド (R)

※2
1.5m³/分
モデル



ピンク (P)

ホワイト (W)

マイナスイオンドライヤー
HID-T600B
NEW オープン価格★

マイナスイオンドライヤー
HID-T500B
NEW オープン価格★

形式	スイッチ	ノズル	サイズ (cm) (ノズル含む)	質量 (g) (ノズルなし)	消費電力 (W)	電源 (50~60Hz)
HID-T600B	TURBO SET COOL	※3 集風 ノズル	幅24.3 高さ23.1 奥行10.1	約605g	1,200 500	AC100V
HID-T500B	DRY SET COOL	※3 集風 ノズル	幅24.3 高さ23.1 奥行10.1	約605g	1,100 470	AC100V

※3 集風ノズルの取り付け方向を変更することはできません。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。