

# HITACHI

Inspire the Next

IH調理器  
2021-春

使いやすさも充実の  
コンパクト卓上IH。



日立IH調理器  
**HIT-S55** **B** ブラック オープン価格\*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



高火力調理  
**1400w**

煮込み料理や  
揚げものなど  
1年中大活躍!

かんたん操作で、なべ物・揚げもの・保温まで

強火・とろ火をワンタッチ設定

**一発ボタン**

バックライト付き

**ワイド液晶**



※表示ランプは撮影用に点灯させています。

とろ火から強火まで細かく設定できる

**8段階火力調節**

ボタンが大きいから、使いやすい

**操作パネル**



料理に合わせて選べる**3段階**

**保温機能**

料理に合わせて約60℃、約70℃、約80℃  
の3段階の保温温度に調節できます。\*



調理例 チーズフォンデュ・熱燗



調理例 みそ汁・豚汁・カレー・シチュー



調理例 おでん・寄せなべ

※温度は目安です。調理物の種類や量・なべの材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。ふたをしないと温度が低くなったりする場合があります。  
●保温できるのは、汁物(みそ汁・スープなど)やなべ物のみです。ごはんやいため物は保温できません。●保温中はとどきかきまぜて、焦げつかせないようにしてください。

便利なタイマー機能

1分～5時間(保温・とろ火・弱火以外は、1分～2時間)

安全機能

温度過昇防止機能

高温お知らせ表示

小物検知機能

なべ無し自動停止機能

オートオフ機能

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

# 仕様

特定地域(高地、極寒地など)では、所定の性能が確保できないことがあります

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

定格電圧	AC100V 50/60Hz	タイマー	1分～5時間 (保温・とろ火・弱火以外は1分～2時間)
消費電力	1,400W	コードの長さ(約)	1.9m
火力調節(約)	100W相当～1,400W 8段階	外形寸法(約)	幅30.0×奥行36.6×高さ5.5cm
保温(約)	60℃・70℃・80℃※ 3段階	質量(重さ)(約)	2.7kg (コードなし)
揚げもの(約)	150℃～200℃		

※温度は目安です。調理物の種類や量・なべの材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。ふたをしないと温度が低くなったりする場合があります。



**IH調理器 100V**  
HIT-S55、HIT-51、  
HIT-31、HIT-21、  
HIT-11専用

**天ぷらなべ(FJ-T22B)** JANコード:4992972135568  
メーカー希望小売価格 **3,300円**(税込)

●サイズ: なべ内径22.0×深さ8.5cm ●質量: 約1.2kg ●油量: 800g ●材質: 鉄 製造元: (株)フジノス

## IH調理器(HIT-S55)で使えるなべと使えないなべ

●IH調理器には、財団法人 製品安全協会の

または

(なべの説明書をよくお読みになり、なべに適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください。)

材質	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー	○
	ステンレス 18-0タイプ (磁石がつく)	○
	18-8・18-10タイプ (磁石がつかない)	△ なべの種類によっては、 火力が弱くなったり加熱 できないものがあります。

## なべの材質と形状で、使える○使えない×を確認する

材質	間に鉄をはさんでいるタイプ 底が18-0ステンレスのもの (なべ底に磁石がつくもの)	○ 間にはさんでいる材質で、 火力が変わります。
	間に銅やアルミをはさんでいる タイプ(磁石がつかない)	× (マークのあるなべは使用できます)
	銅・アルミ	× (マークのあるなべは使用できます)
	ガラス・陶磁器(土なべなど) 直火用魚焼き網 (IHで使えると表示しているものも含む)	×

形状	底が平らな形状 	平らな底の直径 約12～26cmの もの。	底に反りや脚のある形状 	反りや脚が約3mm以上ある ものは使えません。 (揚げもの調理は脚がついているものや約 1mm以上の反りがあるものは使えません)	底がまるい形状(中華なべなど) 

### 揚げもの調理をするときは

- (株)フジノス製の天ぷらなべ(FJ-T22B)を必ずお使いください。
- 約1mm以上の反りがある天ぷらなべは使えません。
- 市販の天ぷらなべを使うと「なべなし自動停止機能」が働いて加熱が停止したり、温度調節ができない場合があります。

### お知らせ

- 底がうすいものは、底が変形することがあります。
- 底がうすいものや底が反っているものは、強火で加熱すると赤熱する場合があります。
- なべ底が厚いものは使用できない場合があります。
- はり底のなべは、なべ本体とはり底の密着が悪くなると共鳴音の原因となったり、熱の伝わりが悪くなって、安全機能が働き、加熱が弱くなったり加熱されなくなる場合があります。

## 使用上のご注意

- 熱に弱いものの上で使用しないでください。熱で家具や敷物を傷め、変色・変形の原因になります。



## 安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 医療用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談の上お使いください。

## 長年ご使用のIH調理器の点検を!

- IH調理器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

### 愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか?



- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷がついていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 本体から焦げ臭いにおいがする。
- トッププレートにひび割れなどが発生した。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常や故障がある。

### ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

### 日立家電のお買物・お取り扱いについてのご相談窓口

お客様相談センター TEL: **0120-8802-28**

携帯電話: **050-3152-2828**(有料)

FAX: **0120-3121-34**

受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

\*弊社の「個人情報保護」に関しては下記をご参照ください。

<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

このカタログの記載内容は2021年2月現在のものです。 **HGLS-HITS02**

**日立グローバルライフソリューションズ株式会社**

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

この印刷物は環境に配慮して  
植物油インキを使用しています。



**360°ヒベス**  
ひとりひとりに、うれしい暮らしを