




ひとりひとりに寄り添い、暮らしをじっくり見つめて、
新しい幸せをもっと生み出す家電へ。
これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、
新しいハピネスに「ハロー!」と出会える暮らしをつくれます。

充電式電池 リサイクルにご協力を

Ni-Cd ニカド電池
Ni-MH ニッケル水素電池
Li-ion リチウムイオン電池

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池には、リサイクル可能な貴重な資源が使われています。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店、または、特定の回収窓口へお持ちください。リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。
<http://www.jbrc.com>



警告 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。火災・感電・けがの原因になります。

安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/>

長年ご使用のシェーバーの点検を! ●シェーバー、バリカンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

愛情点検 ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 切れ味が悪い ●回転が弱い ●使用回数が少ない
- 充電ができない ●充電切れてコードをつないでも動かない

ご使用中止
このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター〈日立家電の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

- ・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
<https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/>
- ・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

TEL: 0120-8802-28

携帯電話: 050-3152-2828 (有料)

FAX: 0120-3121-34

〈発信者番号通知のお願い〉

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日)
(年末年始を除く)



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2021年3月現在のものです。
YK-249W

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

販売元: 日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12


製造元: マクセル株式会社
〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

360°ハピネス
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

HITACHI
Inspire the Next

シェーバー
総合カタログ 2021-春

すべるように、なめらかに。




2種類の刃で、剃り残しを減らし肌にやさしい深剃り。
ROTARY G-SWORD
ロータリージーソード

商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

剃り残しの低減と深剃りを2種類の刃で実現した


ハイブリッドロータリー



イメージ図

根元から深剃り ロータリー刃

直径15mmのロータリー刃が、外刃で押し出したヒゲを根元からカット。なめらかな剃り味で肌にやさしく深剃りします。



イメージ図

長いヒゲを 短くカット 往復式トリマー

くし状の外刃が、長いヒゲやくせヒゲを取り込み内刃で短くカットします。

ROTARY G-SWORD

ロータリージソード

日本製

本体のみ

RM-LX10D(S)



イメージ図

使いやすさ、剃りやすさを追求した ハイブリッドロータリーシリーズ



アイスシルバー(S)



アイスシルバー(S)



シルバー(S)



シルバー(S)



ブラック(B)

● 本体内蔵LED
ニオイを抑える

● LED光乾燥器付属
乾燥・除菌・防臭・充電

● 充電残量表示
10段階デジタル表示

RM-LX10D
オープン価格*
在庫品限り
直径15mm光ドラムレーザー刃

● 日本製
本体のみ

● 本体内蔵LED
ニオイを抑える

● 充電残量表示
10段階デジタル表示

RM-LX9
オープン価格*
在庫品限り
直径15mm光ドラムレーザー刃
※RM-LX9にはLED光乾燥器は使えません。

● 日本製
本体のみ

● LED光乾燥器付属
乾燥・除菌・防臭・充電

● 充電残量表示
3段階LED表示

RM-LX8D
オープン価格*
在庫品限り
直径15mm光ドラムレーザー刃

● 日本製
本体のみ

● 充電残量表示
3段階LED表示

RM-LX7
オープン価格*
在庫品限り
直径15mm光ドラムレーザー刃
※RM-LX7にはLED光乾燥器は使えません。

● 日本製
本体のみ

シリーズ共通の機能

- ハイブリッドロータリー
- サイクロイドエンジン
- 3D密着レーザーヘッド
- くせヒゲキャッチャー
- トルクコントローラー
- 約21日間使用可能 (1回のフル充電で21日間使えます。(1日3分間使用の場合))
- スイッチロック(誤動作防止) 電源OFF直後に電源ボタンを3秒長押ししてシェーバー動作をロック。再度3秒長押しで解除します。

- 音波振動
- 光コート(内刃)
- 防水構造*1 泡剃り対応
- 充電・交流式両用

● 1.5時間充電 ● 消費電力/9W(交流式動作時) ● AC100-240V ● Li-ion リチウムイオン電池 ● 水洗い

●各商品の機能比較は7~8ページをご覧ください。
●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・トイレ用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。

*1 JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合。電源アダプターは水洗いできません。泡剃りや水洗いするとき、また浴室などの水がかかる場所や湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

前後左右、Wの音波振動で早剃り。

S-blade sonic エスブレードソニック



W音波振動カッティングシステム 防水構造 IPX7基準 27°光ウェーブキャッチ刃 4枚刃 光コート(内刃)

充電・交流式両用 LED光乾燥器付属
RM-FL20WD オープン価格*
在庫品限り


充電・交流式両用 LED光乾燥器は付属しておりません
RM-FL10W オープン価格*
在庫品限り

*1 JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合。電源アダプターは水洗いできません。泡剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

- 各商品の機能比較は7~8ページをご覧ください。
- 市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・トイレ用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。
- 良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

細部に息づく、高度な技術。

YSSヤスキハガネ




日立金属安来工場の「YSS ヤスキハガネ」にマクセルの技術を加え、刃先最鋭角27°の鋭く丈夫な内刃を実現しました。

写真はイメージです。

* YSS, ヤスキハガネは日立金属株式会社の登録商標です。

光ウェーブキャッチ刃



光ウェーブキャッチ刃は、刃先最鋭角27°。波形状の内刃がヒゲをしっかりとキャッチし、素早くカットします。

3Dヘッド



ヘッドが、上下・前後・左右に、さらに4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高めます。


さわやか泡剃り



シェービングフォームを使った、泡剃りが可能です。

※浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを使用しないでください。

光コート



2日分のヒゲくずを水洗浄した結果

試験方法:2日分のヒゲくずを洗剤を使用せず、流水で20秒間洗浄。

外内刃同時洗浄機構



ヘッドホルダーのウォーターウィンドウを開け、水流を取り込むことにより、外刃と内刃の汚れを同時に洗い流します。

選べる泡剃り対応シェーバー。

S-blade エスブレード



4枚刃

防水構造 IPX7基準 27°光ウェーブキャッチ刃 本体のみ

3Dヘッド 充電・交流式両用

RM-LF463

オープン価格*

在庫品限り

●5時間充電 ●消費電力/7W(交流式動作時)

水洗い RCL100-240V Ni-MH

光コート(内刃)

3枚刃 RM-T53 オープン価格* 在庫品限り

3枚刃 RM-T349 オープン価格* 在庫品限り

2枚刃 RM-W249 オープン価格* 在庫品限り

1枚刃 RM-180 オープン価格* 在庫品限り

水洗いできません。ブラック(B)

乾電池式シェーバー



BM-S10 オープン価格* 在庫品限り

水洗い ブラック(B)

回転式シェーバー



RM-126 オープン価格* 在庫品限り

水洗いできません シルバー(S)

バリカン



CL-360 オープン価格* 在庫品限り

水洗い ブルー(A)

バリカン



CL-351 オープン価格* 在庫品限り

水洗い グリーン(G)

鼻毛カッター



BM-03 オープン価格* 在庫品限り

水洗い シルバー(S)

●各商品の機能比較は7~8ページをご覧ください。 ●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・トイレ用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。(※このマークの商品は除く) ●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。

*1 目詰まりを防ぐためスクラブ入りの洗顔料、固形石鹸、クリームやジェル状のシェービング剤は避けてください。泡剃り後は、シェーバーについてた石鹸成分を水洗いできれいに洗い流してください。*2 JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合。電源アダプターは水洗いできません。泡剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ロータリー&往復式シェーバーラインアップ

ロータリーシェーバー・往復式シェーバー機能仕様一覧

	ロータリージースード(光コート採用)				エスブレードソニック(光コート採用)	
	光ドラムレザーク		音波振動機構		W音波振動機構	
	日本製 本体のみ		光ウェーブキャッチ刃		4枚刃	
型式	RM-LX10D	RM-LX9	RM-LX8D	RM-LX7	RM-FL20WD	RM-FL10W
希望小売価格	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*
外形寸法 幅×高さ×奥行 (cm)	6.8×17.3×5.5				6.4×15.7×4.6	
質量 本体のみ (g)	約240		約235		約180	
駆動方式	ロータリー				往復高速駆動 (W音波振動機構)	
外刃	グラデーション外刃 K-LX5S		グラデーション外刃 K-LX4S		グラデーション外刃×2 替刃K-F39S	
内刃	光ドラムレザーク刃*1 (φ15mm) 替刃K-LX2U				光ウェーブキャッチ刃*1 2本 替刃K-LW24U	
光コート	●				●	
刃先角度	刃先最鋭角 27°				刃先最鋭角 27°	
くせヒゲキャッチャー	●				-	
トリマー	往復式トリマー				スイング式セントトリマー ファインカットトリマー	
キワソリ刃	●				●	
ヘッドの動き	3D密着レザークヘッド				3Dヘッド	
トルクコントローラー	●				-	
洗浄方式					外内刃同時洗浄 	
ウォーターウィンドウ 本体水洗い	-				●	
乾燥	LED光乾燥器	-	LED光乾燥器	-	LED光乾燥器	-
表示	充電ランプ	充電完了ランプ				充電完了ランプ
充電残量表示	10段階デジタル表示		3段階LED表示		3段階LED表示	
ヒゲの濃さ	濃い				濃い	
使用可能日数 (3分/日)	約21日間				約14日間	
充電時間	1.5時間				1時間	
電源 充電・交流式	●				●	
電池	リチウムイオン電池				リチウムイオン電池	
電圧	AC100-240V				AC100-240V	
付属品	LED光乾燥器	●	-	●	-	●
電源アダプター	-	-	●	-	●	-
掃除用ブラシ	-	-	●	-	●	-
シェーバーオイル	ボトルタイプ				ボトルタイプ	
ケース	クッションポーチ				ポーチ	

*1 剃り味に差がつく硬度・靱性に優れたYSSヤスキハガネを採用 (YSS、ヤスキハガネは日立金属株式会社の登録商標です。)

	エスブレード(光コート採用)		エスブレード			エスブレード ドライ	乾電池式 シェーバー	回転式 シェーバー	
	光ウェーブキャッチ刃		3枚刃	3枚刃	2枚刃	1枚刃	1枚刃		
	日本製 本体のみ		3枚刃	3枚刃	2枚刃	1枚刃	1枚刃		
	光ウェーブキャッチ刃 4枚刃								
型式	RM-LF463		RM-T53	RM-T349	RM-W249	RM-180	BM-S10	RM-126	
希望小売価格	オープン価格*		オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	
外形寸法 幅×高さ×奥行 (cm)	6.3×15.7×5.4		6.3×15.8×4.3	6.6×15.7×4.4		5.3×12.1×2.8	5.7×9.7×2.5	4.4×11.6×5.3	
質量 本体のみ (g)	約170		約150	約165		約155	約150(乾電池含)	約105	
駆動方式	往復高速駆動		往復高速駆動	往復高速駆動	往復高速駆動	往復高速駆動	往復高速駆動	回転式	
外刃	グラデーション外刃×2 替刃K-F39S							外刃・内刃組 替刃 Z-15	
内刃	光ウェーブキャッチ刃*1 2本 替刃K-LW24U		ウェーブキャッチ刃*1 2本 替刃K-W22U			鋭角刃*1本 替刃K-23U	鋭角刃*1本 替刃K-23U	回転刃	
光コート	●		-	-	-	-	-	-	
刃先角度	刃先最鋭角 27°		-	-	-	刃先最鋭角 45°	刃先最鋭角 45°	-	
くせヒゲキャッチャー	-		-	-	-	-	-	-	
トリマー	スイング式セントトリマー ファインカットトリマー		ファインカットセントトリマー			-	-	-	
キワソリ刃	●		●	●	●	●	-	●	
ヘッドの動き	3Dヘッド		3Dヘッド	3Dヘッド	-	-	-	-	
トルクコントローラー	-		-	-	-	-	-	-	
洗浄方式	外内刃同時洗浄 					-	●	-	
ウォーターウィンドウ 本体水洗い	●		●	●	●	-	●	-	
乾燥	-		-	-	-	-	-	-	
表示	充電表示ランプ	充電表示ランプ	充電完了ランプ	充電完了ランプ	充電完了ランプ	充電表示ランプ	-	-	
充電催促表示(消灯)	-		-	-	-	-	-	-	
ヒゲの濃さ	濃い		濃い	普通	普通	普通	普通	普通	
使用可能日数 (3分/日)	約10日間		約10日間	約7日間		約7日間	約1ヶ月	約10日間	
充電時間	5時間		5時間			8時間	-	8時間	
電源 充電式	●		●	●	●	●	乾電池式	充電式	
電池	ニッケル水素電池		ニッケル水素電池			ニッケル水素電池	単3形アルカリ乾電池×2本	ニッケル水素電池	
電圧	AC100-240V		AC100-240V			AC100-120V AC200-240V 手動切替え	-	AC100-120V	
付属品	LED光乾燥器	●	-	-	-	-	-	-	
電源アダプター	●	●	●	●	●	-	-	-	
掃除用ブラシ	●	●	●	●	●	●	収納式	●	
シェーバーオイル	-		-	-	-	-	-	-	
ケース	ポーチ		ポーチ	-	-	-	-	ポーチ	

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

