





保証書の台紙変更

お客様の管理負担一本化による紛失リスク軽減のため
2019年10月以降の発売製品は取扱説明書の裏表紙が「保証書」になります

保証書(取扱説明書の裏表紙)

	従来品	2019年10月以降発売製品
保証書	<p>専用の保証書 (外装箱封緘部に貼付)</p> 	<p>取扱説明書と保証書の一体化タイプ</p> 
外装箱	<p>保証書在中</p> <p>保証書をめきとり販売店でご記入ください</p> <p>保証書貼付</p> 	<p>保証書在中</p> <p>この面を開けて取り出してください。 (取扱説明書の裏表紙が保証書です)</p> 

日立IHクッキングヒーター保証書 出張修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きに従って正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容に基づきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示ください。

型式	※お買い上げ日		保証期間
	年 月 日		本体:1年
お客様	ご住所 お名前	〒	様 電話
販売店	住 所 店		電話

※印刷に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書と一っしょに大切に保管してください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
(ロ)お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、輸送等による故障及び損傷。
(ハ)火災、地震、風水害、落着、その他天変地変、雷害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、増設数)による故障及び損傷。
(ニ)一般家庭用以外(例えば業務用等)への長時間使用及び車両(車載用を除く)、船舶への搭載に使用された場合の故障及び損傷。
(ホ)適切な使用、維持管理を行わなかったことによる当該品の不具合。
(ヘ)建築躯体の変形等、商品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
(ト)塗装の色あせ等の経年変化、または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の不具合。
(チ)昆虫類や小動物等の侵入に起因する故障及び損傷。
(リ)消耗品の取り替え及び保守等の費用。
(ス)本書のご提示がない場合。
(ル)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字を書き換えられた場合。
- 贈与または贈与に準ずる贈與地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、取扱説明書→(P.87)に記載してある「ご相談窓口」にご相談ください。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
また、部品共用化のため、色などを変更する場合があります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について不明の場合は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→(P.87)にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利便させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「保証とアフターサービス」→(P.86)をご覧ください。

修理メモ

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

「取扱説明書と保証書の一体化タイプ」対象型式一覧

2021年3月18日現在

対象型式

HT-M350KTWF	HT-M350KTF	HT-M300XTWF	HT-M300HTWF	HT-M300XTF	HT-M300HTF
HT-M200XTWF	HT-M200HTWF	HT-M200XTF	HT-M200HTF	HT-M150KTWF	HT-M150KTF
HT-M100XTWF	HT-M100HTWF	HT-M100XTF	HT-M100HTF	HT-M9XTWF	HT-M9HTWF
HT-M9XTF	HT-M9HTF	HT-M8STWF	HT-M8STF	HT-M8AKTWF	HT-M8AKTF
HT-M60ST	HT-M6ST	HT-M60S	HT-M6S	HT-M6K	
HT-M350XTWFLX	HT-M350XTFLX				
HT-M10E6XTWF	HT-M10E6XTF				
HTB-TS350MWKF	HTB-TS350MKF	HTB-TS300MWXF	HTB-TS300MXF	HTB-TS300MWHF	HTB-TS300MHF
HTB-TS200MWXF	HTB-TS200MXF	HTB-TS200MWHF	HTB-TS200MHF	HTB-TS100MWHF	HTB-TS100MHF
HTB-TS8TMWSF	HTB-TS8TMSF	HTB-TS8TMAKF	HT-M60S STS	HT-M6S KTS	HT-M6K KTS
HTB-TS6MS	HTB-TS6M				