

石綿(アスベスト)含有部品使用の電気スタンド 型式一覧表

製造期間	型式
1979～1992年	LS1023WH
	LS1023GN
	LS1024WH
1980～1990年	LS6027WH
	LS6027BC
	LS6027VL
1983～1990年	LS6030WH
	LS6030RE
1986～2005年	LS6031WH
	LS6031RE
	LS6031BE
1980～1990年	FS5012WH15
	FS5012WH16
	FS5012BC15
	FS5012BC16
1980～1990年	FS2012WH15
	FS2012WH16
	FS2012VL15
	FS2012VL16
1986～2000年	FS2014EWH
1986～2005年	FS2014EBC
1986～1992年	FS2014EBE
1992～2005年	FS2015E-H
1986～2000年	FS5014EWH
1986～2005年	FS5015EBC
	FS5015ERE
1992～2005年	FS5017E
1989～2005年	RS3002EWH
	RS3002EBC
	RS3002EBL
1984～1987年	FS2011WH15
	FS2011WH16
	FS2011BL15
	FS2011BL16
1984～1987年	FS2011BC15
	FS2011BC16
1984～1980年	FS2011YE15
	FS2011YE16
	FS2011OR15
	FS2011OR16
1984～1987年	FS5011WH15
	FS5011WH16
	FS5011BL15
	FS5011BL16