











タイプ	3口IH					
	ダブルオールメタル対応		オールメタル対応			
型式	レンジフードファン連動 HT-K300XTWF(W) パールホワイト 429,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K300XTF(W) パールホワイト 409,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K200XTWF(W) パールホワイト 384,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K200XTF(W) パールホワイト 364,000円☆ (税別)		
	レンジフードファン連動 HT-K300HTWF(H) メタリックグレー 419,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K300HTF(H) メタリックグレー 399,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K200HTWF(H) メタリックグレー 374,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K200HTF(H) メタリックグレー 354,000円☆ (税別)		
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm		
本体写真						
ヒーターの種類	 <b>ピュアなIH加熱</b> オールメタル対応(左右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)		 <b>ピュアなIH加熱</b> オールメタル対応(右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)			
	オープン(グリル)ヒーター	シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)				
火力調節	左右ヒーター	100W相当～3.2kW、12段階：ガラスタッチ式				
	中央ヒーター	100W相当～2.0kW、10段階：ガラスタッチ式				
オープン(グリル)	上下：1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当/上：900W相当・600W相当・300W相当/ 下：900W相当・600W相当・300W相当					
使いやすい機能	ホワイト液晶メニュー	● 左・右ヒーター、オープン				
	ワイドカラー液晶	● 左・右・中央ヒーター 4色				
	ワンタッチ火加減操作	● 左・右ヒーター				
	音声ガイド	● 切・3段階音量調節				
設計心	光センサー・温度センサー	● 光・温度センサー				
便利な機能	適温調理	● 4メニュー(卵焼き、炒め物、焼き物、揚げ物:油量200～800g)		100種類*1		
	湯沸し/炊飯	● 左・右・中央ヒーター / ● 左・右・中央ヒーター				
	保温/煮込み	● 左・右・中央ヒーター / ● 左・右・中央ヒーター				
	オープングリル調理	ラック調理	焼き物	● 6メニュー(魚丸焼き、魚切身・干物、つけ焼き、貝焼き、ハンバーグ、肉類・野菜)		38種類*1
			過熱水蒸気	● 3メニュー(肉類、魚切身・干物、揚げ物温め)		16種類*1
			ノンフライ	● 3メニュー(から揚げ、フライ、天ぷら)		40種類*1
		オート調理	焼き蒸し(専用フタ)	● 3メニュー(蒸し野菜、ギョウザ、シュウマイ)		25種類*1
			手動調理	● 1メニュー(グリル:上下・上・下)		9種類*1
			焼き物	● 3メニュー(ロースト肉、グラタン、ピザ)		12種類*1
	オープン調理	パン・菓子(専用フタ)	● 3メニュー(パン発酵焼き、ドーナツ、ロールケーキ)		38種類*1	
手動調理		● 2メニュー(トースト、オープン:13段階温度設定80～280℃)		72種類*1		
「快速」コース	● 6メニュー(魚丸焼き、肉類・野菜、ロースト肉、グラタン、ピザ、トースト)に対応					
網焼きオート/網焼き手動	—					
タイマー:残り時間*3/経過時間	● 独立4か所: IH9時間55分、グリル30分、オープン90分/ IH60分					
クリーン&快適	オープン(グリル)	脱煙・水なし	●			
		クリーニング	●			
	運転音*4	アルミ・銅鍋	約48/42/38dB(火力により3段階に変わります。)		約45/42/38dB(火力により3段階に変わります。)	
オートパワーオフ 待機時の消費電力(0.05W未満)	●					
電圧・総消費電力/節電モード	単相200V-5.8kW*5/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可					
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャプタイヤコード、長さ0.7m(☺)					
外形寸法(幅×奥行×高さ)	749×564×233mm (組込み高さ220mm)	599×564×233mm (組込み高さ220mm)	749×564×233mm (組込み高さ220mm)	599×564×233mm (組込み高さ220mm)		
オープン(グリル)寸法(幅×奥行×高さ)	● ビッグ庫内 280×360×124mm(庫内上面から皿底面までの高さ:ラック旨グリル59mm、ラック旨オープン75mm*6)					
質量	約30.5kg	約29.5kg	約28.5kg	約27.5kg		
付属品	ラック旨グリル、ラック旨オープン、専用フタ、 クッキングガイド(適温調理おすすめレシピ100種類、オープン調理おすすめレシピ250種類)					

3口IH	3口IH				
	鉄・ステンレス対応		鉄・ステンレス対応		
レンジフードファン連動 HT-K100XTWF(W) パールホワイト 364,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K100XTF(W) パールホワイト 344,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K9XTWF(W) パールホワイト 324,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K9XTF(W) パールホワイト 304,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K8STWF(S) シルバー 284,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K8STF(S) シルバー 264,000円☆ (税別)
レンジフードファン連動 HT-K100HTWF(H) メタリックグレー 354,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K100HTF(H) メタリックグレー 334,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K9HTWF(H) メタリックグレー 314,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K9HTF(H) メタリックグレー 294,000円☆ (税別)		
75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm
					
					
シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)		シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)			
100W相当～3.2kW、12段階：ガラスタッチ式		100W相当～3.0kW、12段階：ガラスタッチ式			
100W相当～2.0kW、10段階：ガラスタッチ式		100W相当～1.6kW、9段階：ガラスタッチ式		100W相当～1.2kW、7段階：ガラスタッチ式	
上下：1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当/上：900W相当・600W相当・300W相当/ 下：900W相当・600W相当・300W相当		上下：1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当/上：900W相当・600W相当・300W相当/ 下：900W相当・600W相当・300W相当			
● 左・右ヒーター、オープン		—			
● 左・右・中央ヒーター 4色		● 左・右・中央ヒーター 4色		● 左・右ヒーター 4色 中央ヒーター 3色	
● 左・右ヒーター		● 左・右ヒーター			
● 切・3段階音量調節		● 切・3段階音量調節			
● 光・温度センサー		● 光・温度センサー			
● 4メニュー(卵焼き、炒め物、焼き物、揚げ物:油量200～800g)		● 4メニュー(卵焼き、炒め物、焼き物、揚げ物:油量200～800g)		● 4メニュー(卵焼き、炒め物、焼き物、揚げ物:油量200～800g)	
● 左・右・中央ヒーター / ● 左・右・中央ヒーター		● 左・右ヒーター / ● 左・右ヒーター			
● 左・右・中央ヒーター / ● 左・右・中央ヒーター		● 左・右・中央ヒーター / ● 左・右・中央ヒーター		● 左・右ヒーター / ● 左・右ヒーター	
● 6メニュー(魚丸焼き、魚切身・干物、つけ焼き、貝焼き、ハンバーグ、肉類・野菜)		● 6メニュー(魚丸焼き、魚切身・干物、つけ焼き、貝焼き、ハンバーグ、肉類・野菜)		● 6メニュー(魚丸焼き、魚切身・干物、つけ焼き、ノンフライ、ハンバーグ、肉・野菜)	
● 3メニュー(肉類、魚切身・干物、揚げ物温め)		● 3メニュー(肉類、魚切身・干物、揚げ物温め)			
● 3メニュー(から揚げ、フライ、天ぷら)		● (焼き物メニューで対応)			
● 3メニュー(蒸し野菜、ギョウザ、シュウマイ)		—			
● 1メニュー(グリル:上下・上・下)		● 1メニュー(グリル:上下・上・下)		● 1メニュー(グリル:上下・上・下)	
● 3メニュー(ロースト肉、グラタン、ピザ)		—			
● 3メニュー(パン発酵焼き、ドーナツ、ロールケーキ)		—			
● 2メニュー(トースト、オープン:13段階温度設定80～280℃)		● 2メニュー(トースト、オープン:13段階温度設定80～280℃)		● 2メニュー(トースト、オープン:13段階温度設定80～280℃)	
● 3メニュー(魚丸焼き、肉類・野菜、ロースト肉、グラタン、ピザ、トースト)に対応		● 3メニュー(魚丸焼き、肉・野菜、トースト)に対応			
—		—			
● 独立4か所: IH9時間55分、グリル30分、オープン90分/ IH60分		● 独立4か所: IH9時間55分、グリル30分、オープン90分/ IH60分			
●		●			
●		●			
—		—			
約39/36/29dB(火力により3段階に変わります。)		約39/36/29dB(火力により3段階に変わります。)			
●		●			
単相200V-5.8kW*5/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可		単相200V-5.8kW*5/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可			
単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャプタイヤコード、長さ0.7m(☺)		単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャプタイヤコード、長さ0.7m(☺)			
749×564×233mm (組込み高さ220mm)	599×564×233mm (組込み高さ220mm)	749×560×233mm (組込み高さ220mm)	599×560×233mm (組込み高さ220mm)	749×560×233mm (組込み高さ220mm)	599×560×233mm (組込み高さ220mm)
● ビッグ庫内 280×360×124mm(庫内上面から皿底面までの高さ:ラック旨グリル59mm、ラック旨オープン75mm*6)		● ビッグ庫内 280×360×124mm(庫内上面から皿底面までの高さ:ラック旨グリル59mm、ラック旨オープン75mm*6)			
約23.5kg	約22.5kg	約23.0kg	約22.0kg	約22.5kg	約21.5kg
ラック旨グリル、ラック旨オープン、専用フタ、クッキングガイド(適温調理おすすめレシピ100種類、オープン調理おすすめレシピ250種類)		ラック旨グリル、ラック旨オープン、クッキングガイド(取扱説明書に掲載) (適温調理おすすめレシピ100種類、オープン調理おすすめレシピ169種類)			

\*1 付属の「クッキングガイド」に掲載されているレシピの数です。\*2 ホームページで紹介しているレシピの数です。\*3 火力「6」以上は最長1時間まで。便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで。\*4 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。\*5 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。\*6 ラック旨グリルは食材、器ともに高さ40mm以内、ラック旨オープンは食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。○「ラック旨グリル&オープン」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のヒーターやオープン(グリル)を同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW、「節電モード」搭載型式で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。「ピピピッ」と鳴って火力が上げられない場合やキーを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書(<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ベアスメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームページ <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/>)

