



品名	ビルトイン電気オープンレンジ	
形式	MRO-SK201B MRO-SK201S	
電源	単相200V 50Hz-60Hz共用	
レンジ高周波出力	1000W(最大3分間)、700W、 500W、200W相当、100W相当	
定格消費電力	レンジ	1490W
	オープン	3800W
	グリル	2600W
オープン温度調節範囲	発酵、100~250℃、280℃、300℃ (280℃、300℃は約5分間保持後、自動的に250℃に切り変わります)	
外形寸法	幅596×奥行541×高さ625mm 高さは575~635mmに変更可能(5mmピッチ) 工場出荷時の高さは625mm	
加熱室有効寸法	幅415×奥行380×高さ246mm	
角皿寸法(内寸法)	幅397×奥行320×高さ23mm	
重量	約46kg	
電源コード長さ	1500mm(本体後面より)	
付属品	角皿2枚、テーブルプレート(セラミック製)、 焼き網、給水タンク、取扱説明書・料理ブック	

対応キッチン高さ	カウンタートップまでの高さ：800~860mm
	カウンタートップまでの高さが860mm~910mm の場合は別売品の調整脚(MRZ-H1)が必要です

MRO-SK201	外形寸法図	尺度	N.T.S
日立アプライアンス(株)			