

仕様表

一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。また、オールメタル対応のIHヒーターを左右に配置したものをダブルオールメタル対応としています。

タイプ		3口IH			
		鉄・ステンレス対応			
型式	レンジフードファン連動 HT-K9XTWF(W) パールホワイト 324,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K9XTF(W) パールホワイト 304,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K8STWF(S) シルバー 284,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K8STF(S) シルバー 264,000円☆ (税別)	
	レンジフードファン連動 HT-K9HTWF(H) メタリックグレー 314,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-K9HTF(H) メタリックグレー 294,000円☆ (税別)			
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真	特定安全IH調理器適合品 大火力左右IH+中央IH <b>火加減マイスター</b> 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-K9XTWF(W)		特定安全IH調理器適合品 大火力左右IH+中央IH <b>火加減マイスター</b> 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-K8STWF(S)		
ヒーターの種類	左右IH・中央ヒーター				
	オールメタル対応IHヒーター 鉄・ステンレス対応IHヒーター				
オープン(グリル)ヒーター	シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)				
火力調節	左右ヒーター	100W相当～3.0kW、12段階：ガラスタッチ式			
	中央ヒーター	100W相当～1.6kW、9段階：ガラスタッチ式	100W相当～1.2kW、7段階：ガラスタッチ式		
	オープン(グリル)	上下：1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当 / 上：900W相当・600W相当・300W相当 / 下：900W相当・600W相当・300W相当			
使いやすい機能	ホワイト液晶メニュー	—			
	ワイドカラー液晶	● 左・右・中央ヒーター 4色	● 左・右ヒーター 4色 中央ヒーター 3色		
	ワンタッチ火加減操作	● 左・右ヒーター			
	音声ガイド	● 切・3段階音量調節			
設計心	光センサー・温度センサー	● 光・温度センサー			
便利な機能	適温調理	● 4メニュー(卵焼き、炒め物、焼き物、揚げ物:油量200～800g)		100種類*1	
	便利メニュー	湯沸し/炊飯	● 左・右ヒーター / ● 左・右ヒーター		
		保温/煮込み	● 左・右・中央ヒーター / ● 左・右・中央ヒーター	● 左・右ヒーター / ● 左・右ヒーター	
		ラク旨グリル	オート調理	焼き物	● 6メニュー(魚丸焼き、切身・干物、つけ焼き、ノンフライ、ハンバーグ、肉・野菜) 71種類*1
			過熱水蒸気	● 3メニュー(肉類、切身・干物、揚げ物温め) 16種類*1	
			ノンフライ	● (焼き物メニューで対応)	
			焼き蒸し(専用フタ)	—	
		手動調理	● 1メニュー(グリル:上下・上・下) 9種類*1		
	ラク旨オープン	オート調理	焼き物	—	
			パン・菓子(専用フタ)	—	
	手動調理	● 2メニュー(トースト、オープン:13段階温度設定80～280℃) 73種類*1			
	「快速」コース	● 3メニュー(魚丸焼き、肉・野菜、トースト)に対応			
	網焼きオート/網焼き手動	—			
	タイマー:残り時間*2/経過時間	● 独立4か所:IH9時間55分、グリル30分、オープン90分/IH60分			
クリーン&快適	オープン(グリル)	脱煙・水なし	●		
		クリーニング	●		
	運転音*3	アルミ・銅鍋	—		
	鉄・ステンレス鍋	約39/36/29dB(火力により3段階に変わります。)			
オートパワーオフ 待機時の消費電力(0.05W未満)	●				
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V-5.8kW*4/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可				
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m(☺)				
外形寸法(幅×奥行×高さ)	749×560×233mm (組込み高さ220mm)	599×560×233mm (組込み高さ220mm)	749×560×233mm (組込み高さ220mm)	599×560×233mm (組込み高さ220mm)	
オープン(グリル)寸法(幅×奥行×高さ)	● ビッグ庫内 280×360×124mm(庫内上面から皿底面までの高さ:ラク旨グリル59mm、ラク旨オープン75mm*5)				
質量	約23.0kg	約22.0kg	約22.5kg	約21.5kg	
付属品	ラク旨グリル、ラク旨オープン、クッキングガイド(取扱説明書に掲載) (適温調理おすすめレシピ100種類、オープン調理おすすめレシピ169種類)				

\*1 ホームページで紹介しているレシピの数です。\*2 火力「6」以上は最長1時間まで。便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで。\*3 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。\*4 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。\*5 ラク旨グリルは食材、器ともに高さ40mm以内、ラク旨オープンは食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。○「ラク旨グリル&オープン」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のヒーターやオープン(グリル)を同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW)「節電モード」搭載型式で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力)を超えないように自動的に火力を制限します。「ビビッ」と鳴って火力が上げられない場合やキーを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書(<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームページ <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/>)