



主要部品		
部品名	材質	
1	トッププレート	強化ガラス(パールホワイト)
2	ワウ前、後、左、右	ステンレス
3	サッシペーサー	ナイロン樹脂(ライトグレー)
4	排気カバー	アルミ
5	化粧パネル	PC+PET樹脂(シルバー)
6	ソウサパネル	ABS樹脂(グレー)
7	サイドパネル	PBT+PET樹脂(ブラック)
8	ルーバー	PCM鋼板(ブラック)
9	オープンガラス	強化ガラス(ブラック)
10	オープンハンドル	PBT+PET樹脂(シルバー塗装)


システムキッチン加工寸法図




平面図



背面図




正面図



側面図

パネル開閉時



		仕様 (電力の数値は定格消費電力を示す)	
型式	HT-L9XTF		
定格	単相200V-5.8kW *4.8kWに切替え可能		
質量	約21.5kg		
ヒーター	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋	3.0kW IH
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋	3.0kW IH
	中央ヒーター オープン	鉄・ステンレス鍋	1.6kW IH シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW 触媒ヒーター 250W
火力調節	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当~3.0kW ・オープンを使用した場合 最大電力が1.6kWまで下がり、電力を制限	
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当~3.0kW	
	中央ヒーター	100W相当~1.6kW	
	オープン	1.7kW/快速コース2.9kW相当 オープン:80~280°C13段階温度調節	
オープン寸法	幅280×奥行360×高さ124mm(波皿有効高さ59mm。平皿有効高さ75mm)		
コード	3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m		
プラグ容量	単相200V用 250V-30A (接地極付き)		
レンジフード連動	有 信号出力仕様:NECフォーマット 周波数38kHz		
特定安全IH調理器	適合(JEMA自主基準に適合)		

HT-L9XTF	クッキングヒーター寸法図	尺度	N.T.S
日立グローバルライフソリューションズ(株)			