




# 日立インダクションヒーター寸法図



### ■プレートワク寸法



### 注記

1. 設置工事については、設置工事説明書による。
2. 本仕様は、予告なく変更することがあります。


### 仕様

形式	MH-D22A	
定格	単相200V-2050W	
外形寸法	本体	幅315×奥行360×高さ85mm
	操作部	幅183×奥行67.2×高さ70mm
接続コード長	0.8m	
重量	約6kg	
コイル	180mm	
火力調節	約200W～2050W 7段調節	
プラグ	定格	250V-15A (接地極付)
	形状	
電源コード	約2m	
機能	揚物加熱 (140～200 ) 保温 (80 ) オートメニュー (1メニュー)	
付属品	フック: 2 ネジキャップ: 2 コードクリップ: 3 オサエタ: 2 M6×50六角ボルト: 2 4×14+ナベタピネ1種: 5	
オプション	プレートワク (SUS304HL)	


### 設置場所についてのご注意

#### ■本体部取付孔


プレートワクなしの場合



プレートワクありの場合



#### ■天板に吸・排気口の障害物を設ける場合の取付側面図



2φ-45


取付天板板厚: 20～45mm

2φ-45


取付天板板厚: 20～45mm

#### ■操作部取付孔

天板に取付ける場合 (C方向矢視図)




化粧板に取付ける場合



本体下方は吸排気口部のフィルタ掃除や、修理対応のため障害物を取付けないでください。やむをえない場合は取り外せる構造にしてください。

#### ■天板につける場合の取付側面図



(単位: mm)

MHD22A