





8S-26313



アンカーボルト・配管取出位置
(上から見た図)
<底板部>



屋外設置型





仕様表 家庭用ヒートポンプ給湯機 (一般地仕様)

項目		仕様		
シ ス テ ム	仕様	標準仕様	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
	形式	BHP-F46LD	BHP-F46LDE	BHP-F46LDJ
	適用電力制度	季節別時間帯別電灯型/時間帯別電灯型 (通電制御対応)		
	相数/定格電圧 (定格周波数)	単相200V 50/60Hz		
貯 湯 ユ ニ ツ ト	最大電流	18A		
	沸き上げ温度範囲	約65℃~90℃		
	形式	BHP-TAD46L	BHP-TAD46LE	BHP-TAD46LJ
	設置場所	屋外		
タンク容量	460L			
水側最高使用圧力	タンク側190kPa (減圧弁170kPa) / 給湯側500kPa			
外形寸法	2,165mm (高) × 625mm (幅) × 730mm (奥行)			
消費 電力	制御用	5W		
	ふろ保温	50W		
	給湯循環ポンプ	55W		
タンク材質	高耐食性ステンレス鋼			
ふろ湯温設定	水温・35℃~約48℃ (1℃刻み)			
ふろ水位設定	12段階 (1段階3cm) 最大湯はり量400L			
給湯湯温設定	水温・35℃~約48℃ (1℃刻み)・50・55・60℃			
浴槽設置範囲	上限	7m (本体床面から浴槽あふれ縁高さ)		
	下限	-1m (本体床面からアダプタ高さ)		
最大ふろ配管長	15m10曲り (配管径15A, 架橋ポリ管呼び径13)			
	6m5曲り (配管径φ12.7銅管)			
最大ヒートポンプ配管長	15m10曲り (配管径φ12.7銅管)			
接 続 配 管	給水管	20A (R3/4)		
	給湯管	20A (R3/4)		
	排水管	20A (R3/4)		
	ふろ行き管	15A (R1/2)		
	ふろ戻り管	15A (R1/2)		
	ヒートポンプ行き側 (A側) 管 ヒートポンプ戻り側 (B側) 管	φ12.7 (R1/2)		
質量	71kg (満水時 約531kg)			
付属品	台所リモコン、ふろリモコン、転倒防止金具			
ドレンパン	不付			
ヒートポンプユニット形式		BHP-HA60L	BHP-HA60LE	BHP-HA60LJ

(注) 本製品は、ドレンパン不付であり中高層集合住宅等へは据え付けられません。

備考	貯湯ユニット (一般地仕様) BHP-TAD46L/TAD46LE/TAD46LJ	品名	家庭用ヒートポンプ給湯機 BHP-F46LD/LDE/LDJ	投影法		尺度	N. T. S
製図	シマザキ	2012-09-10	日立アプライアンス 株式会社	清水図番	8S-26313	校審	訂正
審査	シマザキ	2012-09-10					
承認	コウトウ	2012-09-10					
						入庫	2012 09-10 REGD.

8S-26340



屋外型


仕様表 家庭用ヒートポンプ給湯機
ヒートポンプユニット (一般地仕様)

形式	BHP-HA60L	BHP-HA45L
相数/定格電圧 (定格周波数)	単相200V (50/60Hz)	
中間期標準加熱能力/消費電力 ^{※2※3}	6.0kW/1.36kW	4.5kW/0.97kW
冬期高温加熱能力/消費電力 ^{※1※2※4}	6.0kW/2.0kW	4.5kW/1.5kW
中間期標準運転電流 ^{※3}	7.2A	5.1A
運転音 (中間期) ^{※3}	42dB (A)	38dB (A)
運転音 (冬期高温) ^{※4}	44dB (A)	42dB (A)
冷媒名	R744 (CO ₂)	
冷媒封入量	0.98kg	0.98kg
設計圧力 (高圧/低圧)	13.3/8.0MPa	
質量	52kg	52kg
外形寸法	720 (H) × 792 (W) × 299 (D) mm	
設置可能最低外気温度	-10℃	
循環配管接続口径	R1/2 (入水・出湯)	

- ※1) 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。
- ※2) 沸き上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。
- ※3) 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃
- ※4) 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度90℃
- ※5) 耐塩害仕様は形式の末尾に「E」がつきます。耐重塩害仕様は形式の末尾に「J」がつきます。

ヒートポンプ戻り側 (B側)
接続口 (R1/2)



背面図



備考 一般地仕様 BHP-HA60L/HA60LE/HA60LJ BHP-HA45L/HA45LE/HA45LJ	品名 家庭用ヒートポンプ給湯機 ヒートポンプユニット 外形図	投影法 	尺度 N. T. S
製図 シマザギ 2012-09-10	日立アプライアンス 株式会社	清水図番	校番
審査 シマザギ 2012-09-10		訂正	入庫 2012 09-10 REGD.
承認 コウトウ 2012-09-10		8S-26340	



8S-26195

台所リモコン




リモコン取付寸法
(リモコン裏面から見る)

ふろリモコン



リモコン取付寸法
(リモコン裏面から見る)



防水カバー取付図

記号	年月日	訂正者	審査者	承認者
来歴				

備考	品名	投影法	尺度
台所リモコン ふろリモコン	家庭用ヒートポンプ給湯機 リモコン 外形図		N. T. S
製図	2012-06-06	日立アプライアンス 株式会社	清水図番 8S-26195
審査	2012-06-06		
承認	2012-06-06		
		校番	訂正
		入庫 2012 06-06 REGD.	