


日立の家電品 動画シリーズ

## ビル10階から、30メートル下のごみを吸い上げる！？

前代未聞の“お掃除検証”に、日立のスティッククリーナー「パワかるスティック」で挑戦



日立グローバルライフソリューションズ株式会社は、日立 コードレス スティッククリーナー「パワかるスティック」PV-BL50J の動画を3月10日(木)より公開いたしました。

日立 コードレス スティッククリーナー「パワかるスティック」のパワフルな吸引力と楽々使える軽さを確かめるため、ビル10階から30メートル下のごみを吸い上げる“お掃除検証”に挑戦しました。

本体とヘッドを特注の延長ホースに繋げて、全長30メートルの掃除機を用意。前代未聞の検証企画は無事成功しました。撮影にはカメラ10台、さらにはドローンも使い、臨場感のある動画になっています。肉眼では追いきれないほどの速さで吸い上げられるため、スローモーションでその瞬間を捉えたリプレイにも注目です。

<WEB サイト>

■商品ページ

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/clean/lineup/pv-bl50j/>

■公式 YouTube リンク

<https://youtu.be/mlpI0365bUo>

## <動画詳細-1/2>

1a		TITLE: HITACHIロゴ		8a		TITLE: 1m~30m	16		25		SE: シュボッ
1b		TITLE/NA: パワフルスティックは10階の高さからごみを吸えるのか!?		8b		NA: 地上およそ30mの高さ。	17		26		SE: シュボッ
2a				8c		そのパワフルな吸引力を検証。	18		27		注釈: ※実演のため特別なごみを使用しております。
2b		TITLE/NA: それは、1.4kg、軽々使えるスティッククリーナー		9			19		28		TITLE: REPLAY
2c		注釈: ※本体・延長パイプ・パワフルスマートヘッド・電池の合計質量です。		10			20a		29		
3		注釈: ※撮影用に特殊な延長パイプを使用しています。危ないので絶対にマネしないで下さい。特別な許可を取って撮影しています。		11		NA: 前代未聞のおそうじが、今はじまる。	20b		30		
4				12		♪ stop	21		31		
5				13		研究員: 「いきまーす!」	22		32		SE: シュボッ
6				14			23		33		SE: シュボッ
7				15			24		34		SE: シュボッ

## <動画詳細-2/2>

35		TITLE: パワー&軽さ	
		NA: 軽さ1.4kg、	パワフルスティックロゴ (日立コードレススティッククリーナー有り) PV-BL50J
36		薄立つパワーを軽々使える	
		パワフルスティック。	TITLE: パワフルスティックロゴ
			PV-BL50J
37		NA: もっとパワーを。	
		もっと軽さを。	TITLE: パワフルスティックロゴ
		日立の選べるスティッククリーナー	PV-BL3J
		日立の選べるスティッククリーナー	もっとパワーを、 パワーファーストサイクロンロゴ PV-BH900J
38			
39		C.I.	

※掲載、オンエアなどの予定が決定した場合、大変お手数ですが<報道機関お問い合わせ先>宛にご一報願います。

## ■撮影エピソード

### ◇ぶっつけ本番で行った緊張の撮影！

撮影は日立グローバルライフソリューションズが入居する日立愛宕別館(東京都港区)で実施。地上で交通整備をして行う撮影のため、同じ条件でのリハーサルができないまま撮影当日を迎えることになりました。当日は天候に恵まれ、丁寧に設営を進めましたが、本番が近づくとつれて高まっていく緊張感。祈るような気持ちで撮影が始まりました。結果、撮影は無事に成功し、スタッフもほっと一安心。肉眼では追いきれないほどの速さでごみを吸い上げる姿に、改めて「パワかるスティック」の吸引力の強さを感じました。

## ■商品情報

「パワかるスティック」PV-BL50J、同シリーズ PV-BL30J は 2021 年 11 月発売。「ジェット 3D ファンモーター」により従来機種<sup>(\*1)</sup>から風量を約 10%<sup>(\*2)</sup>向上させ、きわだつパワーを実現しながらも、標準質量<sup>(\*3)</sup>1.4kg を維持しました。また、ヘッドの利便性やお手入れのしやすさなど、使い勝手にも配慮しました。

(\*1) 2020 年度モデル PV-BL30H。

(\*2) 当社調べ。吸い込み口の最大風量を測定。2020 年度モデル PV-BL30H:約 1.03m<sup>3</sup>/min、PV-BL50J:約 1.14m<sup>3</sup>/min を比較。

(\*3) 標準質量は本体・延長パイプ・パワフル スマートヘッド・電池の合計質量。一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (HD-10)により測定。

### パワかるスティック PV-BL50J



シャンパンゴールド(N)



スタンド式充電台  
収納状態

冷蔵庫カメラ搭載の新型冷蔵庫も動画配信中です。



● 冷蔵庫カメラ「あれあったっけ？」 たまご篇

<https://www.youtube.com/watch?v=RaKpji5EbZ8>

● 冷蔵庫カメラ「あれあったっけ？」 納豆篇

<https://www.youtube.com/watch?v=zuY7u8pI9iE>

● 冷蔵庫カメラ「あれあったっけ？」 マスタード篇

<https://www.youtube.com/watch?v=cLZJNpsYO-g>



クリスタルミラー(X)



クリスタルシャンパン(XN)

R-HXCC62S

■ 商品ページ

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/rhxcc62s/>