




寸 法



仕 様

電源	単相100V	
モーター	125Wコンデンサーラン (2極)	
消費電力 (W)	230	
吸上高さ (m)	8	
全揚程 (m)	17	
揚水量 (L/分)	18 (全揚程12m時)	
接続口口径	吸込管	20mm (Rp3/4)
	吐出管	20mm (Rp3/4)
製品質量 (kg)	11	

揚水性能



(単位: mm)

B	誤記訂正	'00.03.31	浅井戸用非自動ポンプ	型式	W-P125J
A	誤記訂正	'97.03.31			
来歴	変更内容	変更日	日立アプライアンス株式会社	図番	9B