



寸 法




(单位: mm)

仕 様

電源		単相100V
モーター		400Wコンデンサーラン (2極)
消費電力	50Hz	660W
	60Hz	660W
吸上高さ		8m
全揚程		32m
銘板表示揚水量		36L/分 (全揚程12m時)
フランジ口径	吸込管	30mm (Rp1 1/4)
	吐出管	30mm (Rp1 1/4)
製品質量		32kg

揚水性能	
------	--



B	誤記訂正	'00.03.31	浅井戸用非自動ポンプ	型式	W-P400J	
A	誤記訂正	'97.03.31				
来歴	変更内容	変更日	日立アプライアンス株式会社		図番	12B