




寸 法



仕 様

ポンプ型式	W-P401J	W-K751J
電 源	単相100V	三相200V
電動機	400Wコンデンサ 誘導電動機 (2極)	750W三相 誘導電動機 (2極)
消費電力 (50/60Hz)	690W/690W	1100W/1160W
吸上げ高さ	8m	7m
全揚程	32m	35m
揚水量 (全揚程12m時)	40L/分	61L/分
フランジ口径	吸込口	Rp1 1/4 (30mm)
	吐出口	Rp1 1/4 (30mm)
製品質量	25kg	

揚水性能



※吸込み方向が [A] にかえられます。

(単位:mm)

A	誤記訂正	'04.07.30
来歴	変更内容	変更日

浅井戸用非自動ポンプ		型式	W-P401J W-K751J
日立アプライアンス株式会社		図番	104