


# 寸法



(単位：mm)

※降水レバーはA方向の場合も有ります。

# 仕様

○適用機種：CT-P250J・CT-K250JとJ25-24J1の組合わせ

吸上高さ	18m	24m
揚水量	14L/分 (全揚程28m時)	9L/分 (全揚程34m時)

○適用機種：CT-P400J・CT-K400JとJ75-24J1・J75-35J1の組合わせ

ジェット部型式	J75-J24J1	J75-J35J1	
吸上高さ	18m	24m	30m
揚水量	25L/分 (全揚程29m時)	15L/分 (全揚程35m時)	9L/分 (全揚程41m時)

○適用機種：C-P400J・C-K400JとJ75-24J1・J75-35J1の組合わせ

ジェット部型式	J75-J24J1	J75-J35J1	
吸上高さ	18m	24m	30m
揚水量	25L/分 (全揚程29m時)	15L/分 (全揚程35m時)	9L/分 (全揚程41m時)
全揚程	41m	46m	46m

○適用機種：DM-P400J・DM-K400JとJ75-24J1・J75-35J1の組合わせ

ジェット部型式	J75-J24J1	J75-J35J1	
吸上高さ	18m	24m	30m
揚水量	20L/分 (全揚程34m時)	14L/分 (全揚程40m時)	7L/分 (全揚程46m時)

○適用機種：CT-P600JとJ75-24J1・J75-35J1の組合わせ

ジェット部型式	J75-J24J1		J75-J35J1	
吸上高さ	18m	24m	30m	35m
揚水量	32L/分 (全揚程30m時)	22L/分 (全揚程36m時)	14L/分 (全揚程42m時)	10L/分 (全揚程47m時)

○適用機種：DM-P600JとJ75-24J1・J75-35J1の組合わせ

ジェット部型式	J75-J24J1		J75-J35J1	
吸上高さ	18m	24m	30m	35m
揚水量	26L/分 (全揚程34m時)	16L/分 (全揚程40m時)	10L/分 (全揚程46m時)	7L/分 (全揚程51m時)

○適用機種：CT-K750JとJ75-24J1・J75-35J1の組合わせ

ジェット部型式	J75-J24J1		J75-J35J1	
吸上高さ	18m	24m	30m	35m
揚水量	37L/分 (全揚程30m時)	25L/分 (全揚程36m時)	17L/分 (全揚程42m時)	12L/分 (全揚程47m時)

○適用機種：C-K750JとJ75-24J1・J75-35J1の組合わせ

ジェット部型式	J75-J24J1		J75-J35J1	
吸上高さ	18m	24m	30m	35m
揚水量	37L/分 (全揚程30m時)	25L/分 (全揚程36m時)	17L/分 (全揚程42m時)	12L/分 (全揚程47m時)
全揚程	52m	52m	57m	57m

○適用機種：DM-K750JとJ75-24J1・J75-35J1の組合わせ

ジェット部型式	J75-J24J1		J75-J35J1	
吸上高さ	18m	24m	30m	35m
揚水量	31L/分 (全揚程34m時)	18L/分 (全揚程40m時)	11L/分 (全揚程46m時)	8L/分 (全揚程51m時)

注) 適用機種以外の組合わせは行わないでください。

深井戸専用ジェット

型式 J25-24J1, J75-24J1  
J75-35J1

来歴 変更内容 変更日

日立アプライアンス株式会社

図番 109