



寸法



仕様

形名	CT-P400S				
電源	単相100V				
定格周波数	50-60Hz				
モータ	DCブラシレスモータ (8極)				
定格出力	400W				
消費電力	830W				
制御方式	PAMインバータ制御 + 吐出圧力一定制御				
一定制御圧力	180kPa/240kPa (吸上高さに応じて切替え可能)				
吸上高さ	浅井戸配管	深井戸配管			
	6m	12m	* 18m	* 24m	* 30m
押上高さ	12m	12m	12m	12m	12m
銘板表示揚水量	45L/分 (全揚程12m時)	34L/分 (全揚程23m時)	25L/分 (全揚程29m時)	15L/分 (全揚程35m時)	9L/分 (全揚程41m時)
	吸込管	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)			
フランジ口径	圧力管	25mm (1B)	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)	30mm (1 $\frac{1}{4}$ B)
	吐出管	25mm (1B)			
製品質量	42kg				



ジェット部型式	吸上高さ	揚水量
* J75-24S	18m	25L/分 (全揚程29m時)
* J75-35S	24m	15L/分 (全揚程35m時)
	30m	9L/分 (全揚程41m時)
J40-24SS	24m	10L/分 (全揚程35m時)

注)
吸上高さ6m、12mにおける仕様は標準ジェット部J40-6Sとの組合せ時。

(単位: mm)

浅深両用自動ポンプ	型式	CT-P400S
日立アプライアンス株式会社	図番	122