



寸 法




(単位: mm)

仕 様

電源		単相 100V
モーター		200Wコンデンサー誘導電動機 (2極)
消費電力 (50/60Hz)		320W/320W
吸上高さ		8m
全揚程		26m
銘板表示揚水量 (全揚程12m時)		24L/分
フランジ口径	吸込管	25mm (1B)
	吐出管	25mm (1B)
製品質量		13kg

揚水性能



浅井戸用非自動ポンプ

型式

W-P200V

日立アプライアンス株式会社

図番

180