


揚水性能

浅井戸配管


標準ジェット (J40-6V) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸配管


標準ジェット (J40-6V) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸


専用ジェット (J75-24V) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸


専用ジェット (J75-35V) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸

シングルジェット (J40-24SV) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

浅深両用自動ポンプ
揚水性能

型式 CT-P400V

日立アプライアンス株式会社

図番 228