



**仕様**

型式	DM-P400V	
電源	単相100V	
定格周波数	50-60Hz	
モータ	DCブラシレスモータ (8極)	
定格出力	400W	
消費電力	890W	
制御方式	PAMインバータ制御	
運転 圧力		標準 (L) / 高い (H) ※吸上高さ18m以上の場合、高い (H) は使用不可
	標準 (U)	ON圧力 130kPa / 220kPa OFF圧力 190kPa / 280kPa
	圧力一定 (S)	220kPa / -
吸上高さ	12m	
押上高さ ( ) 内は圧力一定 (S) 時	12m (16m)	
銘板表示揚水量	34 L/分 (全揚程28m時)	
フランジ口径	吸込管	30mm (1 1/4B)
	圧力管	30mm (1 1/4B)
	吐出管	25mm (1B)
製品質量	28kg	

※上記仕様は深井戸専用ジェット J75-24V 組合わせ時。

**深井戸専用ジェット、深井戸用シングルジェット組合わせ時の標準揚水量**

ポンプ型式	ジェット部品型式	吸上げ高さ	吸込管	圧力管	標準揚水量
DM-P400V形	J75-24V形	18m	30mm (1 1/4B)	30mm (1 1/4B)	22L/分 (全揚程: 34m)
	J75-35V形	24m	30mm (1 1/4B)	30mm (1 1/4B)	15L/分 (全揚程: 40m)
		30m	30mm (1 1/4B)	30mm (1 1/4B)	9L/分 (全揚程: 46m)
	J40-24SV形	24m	30mm (1 1/4B)	50mm (2B)	8L/分 (全揚程: 40m)

\*J40-24SVの圧力管は井戸径を示す

深井戸用コンパクトポンプ	型式	DM-P400V
日立アプライアンス株式会社	図番	229A

A	誤記訂正	08.09.20
来歴	変更内容	変更日