



揚水性能

深井戸専用ジェット (J75-24V) 使用時




※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

①深井戸専用ジェット (J75-24V) 使用時
②深井戸用シングルジェット (J40-24SV) 使用時




※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

③深井戸専用ジェット (J75-24V) 使用時
④深井戸用シングルジェット (J40-24SV) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸専用ジェット (J75-35V) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

| | | |
|----------------------|----|----------|
| 深井戸用コンパクトポンプ 揚水性能 | 型式 | DM-P400V |
| 日立アプライアンス株式会社 | 図番 | 230 |