


揚水性能


浅井戸配管 標準ジェット (J40-6V) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸


専用ジェット (J75-24V) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。


深井戸

シングルジェット (J40-24SV) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。


深井戸配管 標準ジェット (J40-6V) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸

専用ジェット (J75-35V) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

浅深両用自動ポンプ揚水性能

型式 CT-P600V

日立アプライアンス株式会社

図番 236