



揚水性能

浅井戸配管 標準ジェット (J75-6V) 使用時




※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸 専用ジェット (J75-24V) 使用時




※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸 シングルジェット (J40-24SV) 使用時




※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸配管 標準ジェット (J75-6V) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸 専用ジェット (J75-35V) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

浅深両用自動ポンプ揚水性能

型式

CT-K750V

日立アプライアンス株式会社

図番

238