



仕様

型式	DM-PH400V	
電源	単相100V	
定格周波数	50-60Hz	
モータ	DCブラシレスモータ (8極)	
定格出力	400W	
消費電力	1005W	
制御方式	PAMインバータ制御	
運転圧力		標準 (L) / 高い (H) ※吸上高さ18m以上の場合、高い (H) は使用不可
	標準 (U)	ON圧力 180kPa / 280kPa OFF圧力 240kPa / 340kPa
	圧力一定 (S)	240kPa / 340kPa
吸上高さ	12m	
押し高さ ()内は圧力一定 (S) 時	16m (18m) / 26m (28m)	
銘板表示揚水量	38L/分 (全揚程28m時)	
フランジ口径	吸込管	30mm (1 1/4B)
	圧力管	30mm (1 1/4B)
	吐出管	25mm (1B)
製品質量	25kg	

※上記仕様は深井戸専用ジェット J75-24V 組合わせ時。

深井戸専用ジェット、深井戸用シングルジェット組合わせ時の標準揚水量

ポンプ型式	ジェット部品型式	吸上げ高さ	吸込管	圧力管	標準揚水量
DM-PH400V形	J75-24V形	18m	30mm (1 1/4B)	30mm (1 1/4B)	28L/分 (全揚程: 34m)
		24m	30mm (1 1/4B)	30mm (1 1/4B)	17L/分 (全揚程: 40m)
	J75-35V形	30m	30mm (1 1/4B)	30mm (1 1/4B)	12L/分 (全揚程: 46m)
		24m	30mm (1 1/4B)	50mm (2B)	8L/分 (全揚程: 40m)

* J40-24SV形の圧力管は井戸径を示す

高圧カタイプ 深井戸用コンパクトポンプ		型 式	DM-PH400V
A 来歴	誤記訂正 変更内容	08.09.20 変更日	日立アプライアンス株式会社 図 番 244A