


寸法



仕様

【J25-24W】

○適用機種：CT-P250, CT-K250

○吸上高さ：24m

【J75-24W】

○適用機種：CT-P400, DM-P400, C-P400

○吸上高さ：18m

○適用機種：CT-P600, DM-P600, CT-K750, DM-K750, C-K750

○吸上高さ：24m

【J75-35W】

○適用機種：CT-P400, DM-P400, C-P400

○吸上高さ：30m

○適用機種：CT-P600, DM-P600, CT-K750, DM-K750, C-K750

○吸上高さ：35m

●製品質量：1.4kg（同梱品含む）

注）適用機種以外の組み合わせは行わないでください。

深井戸専用ジェット	型式	J25-24W J75-24W J75-35W
日立アプライアンス株式会社	図番	284