



**揚水性能**

浅井戸配管 標準ジェット (J40-6W) 使用時




※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸配管 標準ジェット (J40-6W) 使用時  
吸込管径: 30mm  
圧力管径: 25mm




※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸 専用ジェット (J75-24W) 使用時  
吸込管径: 30mm  
圧力管径: 30mm




※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸 専用ジェット (J75-35W) 使用時  
吸込管径: 30mm  
圧力管径: 30mm



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸 シングルジェット (J40-24SW) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

浅深両用自動ポンプ  
揚水性能

型式

CT-P400W

日立アプライアンス株式会社

図番

289