



**揚水性能**

浅井戸配管 標準ジェット (J75-6W) 使用時




※破線線域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸 専用ジェット (J75-24W) 使用時




※破線線域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸 シングルジェット (J40-24SW) 使用時




※破線線域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸配管 標準ジェット (J75-6W) 使用時



※破線線域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸 専用ジェット (J75-35W) 使用時



※破線線域では60kPaの圧力変動があります。

浅深両用自動ポンプ揚水性能

型式

CT-K750W

日立アプライアンス株式会社

図番

291