



揚水性能

- ① DM-P600W + 深井戸専用ジェット (J75-24W) 使用時
- ② DM-K750W + 深井戸専用ジェット (J75-24W) 使用時




※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

- ① DM-P600W + 深井戸専用ジェット (J75-24W) 使用時
- ② DM-K750W + 深井戸専用ジェット (J75-24W) 使用時




※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

- ① DM-P600W + 深井戸専用ジェット (J75-24W) 使用時
- ② DM-K750W + 深井戸専用ジェット (J75-24W) 使用時
- ③ DM-P600W + 深井戸用シングルジェット (J40-24SW) 使用時
- DM-K750W + 深井戸用シングルジェット (J40-24SW) 使用時




※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

- ① DM-P600W + 深井戸専用ジェット (J75-35W) 使用時
- ② DM-K750W + 深井戸専用ジェット (J75-35W) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

- ① DM-P600W + 深井戸専用ジェット (J75-35W) 使用時
- ② DM-K750W + 深井戸専用ジェット (J75-35W) 使用時



※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

深井戸用自動 コンパクトポンプ揚水性能	型 式	DM-P600W DM-K750W
日立アプライアンス株式会社	図 番	297