



揚水性能


SFM-P450W



SFM-P600W



SFM-K750W



仕様

型式	SFM-P450W	SFM-P600W	SFM-K750W
電源	単相100V		三相200V
周波数	50Hzまたは60Hzいずれか専用		
モータ	キャンド式水中 コンデンサ始動誘導モータ		キャンド式水中 三相誘導モータ
定格出力	450W	600W	750W
消費電力	50Hz	650W	810W
	60Hz	710W	1005W
吸上高さ	4m~30m	1.2m~40m	24m~42m
押上高さ	15m		
銘板表示揚水量 (全揚程)	50Hz	32L/分 (34m)	26L/分 (47m)
	60Hz	39L/分 (34m)	30L/分 (47m)
圧力センサ読取り範囲	170kPa~600kPa		
	自動モード	マイコンによる無段階圧力運転	
運転圧力 固定モード	ON圧	150kPa~350kPa	
	OFF圧	170kPa~370kPa	
配管口径	吐出管	25mm (1B)	
	吸込管	25mm (1B)	
質量	水中部	50Hz	19.0kg
		60Hz	18.0kg
	地上部	12kg	