


寸法



仕様

型式	C-P400X 5		C-P400X 6		
電源	単相100V				
定格周波数	50Hz		60Hz		
モータ	400Wコンデンサ誘導電動機(2極)				
消費電力	905W				
吸上高さ	浅井戸配管	深井戸配管			
	6m	12m	*18m	*24m	*30m
全揚程	34m	36m	41m	46m	46m
銘板表示揚水量	45 L/分 (全揚程12m時)	34 L/分 (全揚程23m時)	25 L/分 (全揚程29m時)	15 L/分 (全揚程35m時)	9 L/分 (全揚程41m時)
配管口径	吸込管	30mm (11/4B)	30mm (11/4B)	30mm (11/4B)	30mm (11/4B)
	圧力管	—	30mm (11/4B)	30mm (11/4B)	30mm (11/4B)
	吐出管	30mm (11/4B)	30mm (11/4B)	30mm (11/4B)	30mm (11/4B)
質量	41kg				

ジェット部型式	吸上高さ	揚水量
*J75-24X	18m	25 L/分 (全揚程29mの時)
*J75-35X	24m	15 L/分 (全揚程35mの時)
	30m	9 L/分 (全揚程41mの時)
J40-24SX	24m	10 L/分 (全揚程35mの時)

注)

吸上高さ6mにおける仕様は浅井戸ジェットJ40-7Xとの組合せ時。
吸上高さ12mにおける仕様は深井戸ジェットJ40-12Xとの組合せ時。

浅深両用非自動ポンプ

製図	佐藤宏	2019-04-05		尺度	名称	最終来歴
		-		NTS	C-P400X 5/6 寸法図	
審査	藤田	2019-04-05		多賀図番	枝番	入庫 2019-04-08
承認	大和田	2019-04-08		3 Z6N Q7407		