



寸法



仕様

型式	W-P125X 5	W-P125X 6
電源	単相100V	
定格周波数	50Hz	60Hz
モータ	125Wコンデンサ誘導電動機(2極)	
消費電力	240W	
吸上高さ	8m	
全揚程	17m	
銘板表示揚水量(全揚程12m時)	18L/分	
配管口径	吸込管	20mm(3/4B)
	吐出管	20mm(3/4B)
質量	11kg	

揚水性能



(単位: mm)

浅井戸用非自動ポンプ						
製図	佐藤宏	2019-04-05	 NTS	尺度	名称	最終来歴
審査	藤田	2019-04-05		W-P125X 5/6 寸法図		
承認	大和田	2019-04-08	日立グローバルソリューションズ株式会社	多賀図番	枝番	入庫
				3 Z6N Q7385		2019-04-08