

■定格冷房エネルギー消費効率の区分

タイプ	型式	定格冷房エネルギー消費効率	区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
壁掛	RAS-X22G	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-X25G	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-X28G	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-X36G	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X36G2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X40G2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-X56G2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-X63G2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-X71G2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-X80G2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-X90G2	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-E22G	4.00	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-E25G	4.24	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-E28G	4.00	(は)	2.8	搭載しない

タイプ	型式	定格冷房エネルギー消費効率	区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
壁掛	RAS-E36G	2.93	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-E40G2	3.31	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EL56G2	3.26	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-EL63G2	3.18	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-EL71G2	2.75	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-W22G	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-W25G	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-W28G	3.59	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-W36G	2.63	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-W40G2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-W56G2	2.84	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-WL63G2	2.81	(ろ)	6.3	搭載しない
	RAS-WL71G2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-D22G	3.79	(は)	2.2	搭載しない

タイプ	型式	定格冷房エネルギー消費効率	区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
壁掛	RAS-D25G	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-D28G	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-D40G2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-D56G2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-XK25G	5.10	(い)	2.5	搭載しない
寒冷地向けエアコン壁掛	RAS-XK28G2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40G2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56G2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63G2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71G2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25G2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28G2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40G2	3.64	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56G2	3.05	(は)	5.6	搭載しない