

■定格冷房エネルギー消費効率の区分

タイプ	型式	消費エネルギー 定格冷房 効率	区分	定格 冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサー
壁掛	RAS-X22H	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-X25H	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-X28H	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-X36H	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X36H2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X40H2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-X56H2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-X63H2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-X71H2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-X80H2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-X90H2	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-E22H	4.00	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-E25H	4.24	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-E28H	4.00	(は)	2.8	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 定格冷房 効率	区分	定格 冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサー
壁掛	RAS-E36H	2.93	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-E40H2	3.31	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EL56H2	3.26	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-EL63H2	3.18	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-EL71H2	2.75	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-W22H	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-W25H	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-W28H	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-W36H	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-W40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-W56H2	2.84	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-WL63H2	2.81	(ろ)	6.3	搭載しない
	RAS-WL71H2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-G22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-G25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-G28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-G36H	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-G40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-G56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-D22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-D25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-D28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-D40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-D56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 定格冷房 効率	区分	定格 冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサー
寒冷地向けエアコン壁掛	RAS-XK25H	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28H2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40H2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56H2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63H2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71H2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25H2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28H2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40H2	3.64	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56H2	3.05	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-HK22H	4.63	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-HK25H	4.39	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-HK28H	4.44	(は)	2.8	搭載しない