

# お部屋の広さと機能に合わせて、お好みの日立エアコン「白くまくん」を

機種シリーズ	<b>プレミアム X</b> シリーズ <b>[凍結洗浄]・[くらしカメラ AI]搭載</b> <b>プレミアムモデル</b> 日本製 NEW R32 省エネ大賞 平成29年度 省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞(製品・ビジネスモデル部門) 一般財団法人省エネルギーセンター主催	<b>EEL</b> シリーズ <b>[くらしカメラ F]搭載</b> <b>ハイスペックモデル</b> 日本製 R32 写真はRAS-E40G2です。	<b>W WL</b> シリーズ <b>[くらしカメラ]・</b> <b>[カラッと除湿]搭載、</b> <b>充実機能エアコン</b> 日本製 R32 スリムな本体高さ24cm (2.2~5.6kWクラス) 写真はRAS-W40G2です。	<b>D</b> シリーズ <b>ステンレス・クリーン採用・</b> <b>[くらしセンサー]搭載</b> <b>ベーシックモデル</b> NEW R32																																																																																																							
エアコン 内部の 清潔性	熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 除菌※1 [ステンレス・クリーン システム] 除菌※1 ステンレス水受け皿 除菌※1 ビッグ&ウェーブファン/チタン熱交換器 フィルター自動お掃除	除菌※1 [ステンレス・クリーン システム] 除菌※1 チタン熱交換器 フィルター自動お掃除	除菌※1 [ステンレス・クリーン システム] フィルター自動お掃除	除菌※1 ステンレス・クリーン																																																																																																							
くらしカメラ	[くらしカメラ AI](画像カメラ&温度カメラ&湿度カメラ&ものカメラ&お部屋カメラ) 人の識別 在室時間 部屋の湿度分布 床の種類 天井の温度 下がり壁 吊り戸棚 窓の位置 家具 人の位置 距離 活動量 日差し 人数 人の周囲温度 熱源	[くらしカメラ F](画像カメラ) 人の位置 距離 活動量 日差し 人数	[くらしカメラ](画像カメラ) 人の位置 距離 活動量 日差し 人数	[くらしセンサー](日射センサー) 日差し																																																																																																							
快適	気流の通り道 ステンレスフラップ6 風よけエリアセレクト(「風あて」エリア設定も可能) [間取り サーチ]	風よけエリアセレクト [間取り サーチ]	[間取り サーチ]	[間取り サーチ]																																																																																																							
省エネ・節電	[AIこれっきり]運転 オートセーブ/オートオフ	[ecoこれっきり]運転 オートセーブ/オートオフ	[ecoこれっきり]運転 オートセーブ/オートオフ	[ecoこれっきり]運転																																																																																																							
暖房	つつみこみ暖房 [温風プラス] [ゆか暖] RAS-X40H2低温暖房能力8.4kW※2	暖房 RAS-E40G2低温暖房能力5.6kW※2	暖房 RAS-W40G2低温暖房能力5.5kW※2	暖房 RAS-D40H2低温暖房能力5.3kW※2																																																																																																							
冷房	健康冷房[涼快] / プレミアム天井気流 / 冷房 / 寝返りの頻度も見る [みはっておやすみ]	健康冷房[涼快] / 冷房 / [みはっておやすみ]	健康冷房[涼快] / 冷房 / [みはっておやすみ]	冷房 / [みはっておやすみ]																																																																																																							
除湿	[カラッと除湿]<再熱方式> (自動/手動/ランドリー(カラッと部屋干しモード)/けつろ/パワフル/カビ見張り)	[カラッと除湿]<再熱方式> (自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル)	[カラッと除湿]<再熱方式> (手動/パワフル)	ソフト除湿																																																																																																							
便利機能	モバイルコントロール	モバイルコントロール	モバイルコントロール	モバイルコントロール																																																																																																							
冷暖房の目安	<table border="1"> <tr><td>6 畳程度</td><td>RAS-X22H</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>8 畳程度</td><td>RAS-X25H</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>10 畳程度</td><td>RAS-X28H</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>12 畳程度</td><td>RAS-X36H / RAS-X36H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>14 畳程度</td><td>RAS-X40H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>18 畳程度</td><td>RAS-X56H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>20 畳程度</td><td>RAS-X63H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>23 畳程度</td><td>RAS-X71H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>26 畳程度</td><td>RAS-X80H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>29 畳程度</td><td>RAS-X90H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> </table>	6 畳程度	RAS-X22H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	8 畳程度	RAS-X25H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	10 畳程度	RAS-X28H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	12 畳程度	RAS-X36H / RAS-X36H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	14 畳程度	RAS-X40H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	18 畳程度	RAS-X56H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	20 畳程度	RAS-X63H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	23 畳程度	RAS-X71H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	26 畳程度	RAS-X80H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	29 畳程度	RAS-X90H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	<table border="1"> <tr><td>6 畳程度</td><td>RAS-E22G</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>8 畳程度</td><td>RAS-E25G</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>10 畳程度</td><td>RAS-E28G</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>12 畳程度</td><td>RAS-E36G</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>14 畳程度</td><td>RAS-E40G2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>18 畳程度</td><td>EL RAS-EL56G2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>20 畳程度</td><td>EL RAS-EL63G2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>23 畳程度</td><td>EL RAS-EL71G2</td><td>オープン価格*</td></tr> </table>	6 畳程度	RAS-E22G	オープン価格*	8 畳程度	RAS-E25G	オープン価格*	10 畳程度	RAS-E28G	オープン価格*	12 畳程度	RAS-E36G	オープン価格*	14 畳程度	RAS-E40G2	オープン価格*	18 畳程度	EL RAS-EL56G2	オープン価格*	20 畳程度	EL RAS-EL63G2	オープン価格*	23 畳程度	EL RAS-EL71G2	オープン価格*	<table border="1"> <tr><td>6 畳程度</td><td>RAS-W22G</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>8 畳程度</td><td>RAS-W25G</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>10 畳程度</td><td>RAS-W28G</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>12 畳程度</td><td>RAS-W36G</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>14 畳程度</td><td>RAS-W40G2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>18 畳程度</td><td>RAS-W56G2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>20 畳程度</td><td>WL RAS-WL63G2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>23 畳程度</td><td>WL RAS-WL71G2</td><td>オープン価格*</td></tr> </table>	6 畳程度	RAS-W22G	オープン価格*	8 畳程度	RAS-W25G	オープン価格*	10 畳程度	RAS-W28G	オープン価格*	12 畳程度	RAS-W36G	オープン価格*	14 畳程度	RAS-W40G2	オープン価格*	18 畳程度	RAS-W56G2	オープン価格*	20 畳程度	WL RAS-WL63G2	オープン価格*	23 畳程度	WL RAS-WL71G2	オープン価格*	<table border="1"> <tr><td>6 畳程度</td><td>RAS-D22H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>8 畳程度</td><td>RAS-D25H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>10 畳程度</td><td>RAS-D28H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>12 畳程度</td><td>RAS-D40H2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>14 畳程度</td><td>RAS-D56H2</td><td>オープン価格*</td></tr> </table>	6 畳程度	RAS-D22H	オープン価格*	8 畳程度	RAS-D25H	オープン価格*	10 畳程度	RAS-D28H	オープン価格*	12 畳程度	RAS-D40H2	オープン価格*	14 畳程度	RAS-D56H2	オープン価格*
6 畳程度	RAS-X22H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																																																																								
8 畳程度	RAS-X25H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																																																																								
10 畳程度	RAS-X28H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																																																																								
12 畳程度	RAS-X36H / RAS-X36H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																																																																								
14 畳程度	RAS-X40H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																																																																								
18 畳程度	RAS-X56H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																																																																								
20 畳程度	RAS-X63H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																																																																								
23 畳程度	RAS-X71H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																																																																								
26 畳程度	RAS-X80H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																																																																								
29 畳程度	RAS-X90H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																																																																								
6 畳程度	RAS-E22G	オープン価格*																																																																																																									
8 畳程度	RAS-E25G	オープン価格*																																																																																																									
10 畳程度	RAS-E28G	オープン価格*																																																																																																									
12 畳程度	RAS-E36G	オープン価格*																																																																																																									
14 畳程度	RAS-E40G2	オープン価格*																																																																																																									
18 畳程度	EL RAS-EL56G2	オープン価格*																																																																																																									
20 畳程度	EL RAS-EL63G2	オープン価格*																																																																																																									
23 畳程度	EL RAS-EL71G2	オープン価格*																																																																																																									
6 畳程度	RAS-W22G	オープン価格*																																																																																																									
8 畳程度	RAS-W25G	オープン価格*																																																																																																									
10 畳程度	RAS-W28G	オープン価格*																																																																																																									
12 畳程度	RAS-W36G	オープン価格*																																																																																																									
14 畳程度	RAS-W40G2	オープン価格*																																																																																																									
18 畳程度	RAS-W56G2	オープン価格*																																																																																																									
20 畳程度	WL RAS-WL63G2	オープン価格*																																																																																																									
23 畳程度	WL RAS-WL71G2	オープン価格*																																																																																																									
6 畳程度	RAS-D22H	オープン価格*																																																																																																									
8 畳程度	RAS-D25H	オープン価格*																																																																																																									
10 畳程度	RAS-D28H	オープン価格*																																																																																																									
12 畳程度	RAS-D40H2	オープン価格*																																																																																																									
14 畳程度	RAS-D56H2	オープン価格*																																																																																																									

**エアコンを上手に使って、かしこく節電。**

～ご家庭でできる節電を、ひとつずつ～

**室内温度は適温に**  
 暖めすぎ、冷えすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば暖房時は1℃低め、冷房時は1℃高めでそれぞれ約10%も省エネになります。

——室温の目安——  
**暖房時:20℃ 冷房時:28℃**

**フィルターの清掃はこまめに**  
 フィルターの目づまりは、暖冷房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がたまると、電気代で約5～10%のムダ使いになります。※3

**タイマーを有効に**  
 おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。

**室外機のまわりをふさがずに**  
 室外機の吹き出し口に障害物があると、暖冷房効果を弱め、電気のムダになります。

**窓や戸の開閉は少なめに**  
 外気が入ると暖冷房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

出典：一般社団法人 日本冷凍空調工業会

※3 フィルター自動お掃除搭載機種は除く。

**冷・暖房の目安について**

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的にはJIS(日本工業規格)をもとに右の条件で表示しています。


「それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷・暖房負荷計算を行う必要があります。販売店にご相談ください。」

50	暖房	8	10
60	冷房	13	16
共			
通	冷房	8	12
	通	13	19

一戸建木造 平屋南向き 和室  
 鉄筋集合住宅 中間層南向き 洋間

※2 低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※1 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、10228751、022580、20214071995-2、20216005763-1、11215128、12227486、214204724 ●試験方法：JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)に基づく。●対象部分：通風路・フラップ・フィルター・水受け皿・ファン・熱交換器各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○アース棒は別売です。○商品とカタログの写真的色は、多少異なる場合がありますので、店頭でお確かめください。



○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。