

お部屋の広さと機能に合わせて、お好みの日立エアコン「白くまくん」を

| | | |
|---------------------------|--|---|
| 機種シリーズ | プレミアムモデル [凍結洗浄 Premium]・[くらしカメラ AI]搭載 プレミアムモデル 日本製 NEW R32 省エネ大賞 | ハイスペックモデル [凍結洗浄 Standard]・[くらしカメラ F]搭載 ハイスペックモデル 日本製 NEW R32 省エネ大賞 |
| | 写真：RAS-X40H2です。 | 写真：RAS-E40H2です。 |
| ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。 | 省エネルギーセンター会長賞(製品・ビジネスモデル部門) 一般財団法人省エネルギーセンター主催 平成29年度 省エネ大賞 | 省エネルギーセンター会長賞(製品・ビジネスモデル部門) 一般財団法人省エネルギーセンター主催 平成29年度 省エネ大賞 |
| 熱交換器自動お掃除【凍結洗浄】 | お部屋の状況に合わせて洗いをコントロール 不在時に自動洗浄 タイマー洗浄 イオンを内部に充填 手動洗浄 | 不在時に自動洗浄 タイマー洗浄 手動洗浄 |
| エアコン内部の清潔性 | 除菌*1 [ステンレス・クリーン システム] 除菌*1 ステンレス水受け皿 除菌*1 ビッグ&ウェーブファン/チタン熱交換器 フィルター自動お掃除 | 除菌*1 [ステンレス・クリーン システム] フィルター自動お掃除 |
| 空清 | ステンレスイオン空清(浮遊カビ菌・浮遊菌を抑制/PM2.5対応*) | ステンレスイオン空清(浮遊カビ菌・浮遊菌を抑制/PM2.5対応*) |
| くらしカメラ | [くらしカメラ AI](画像カメラ&温度カメラ&湿度カメラ&ものカメラ&お部屋カメラ) 人の識別 天井の温度 家具 人の位置足もと 在室時間 下がり壁 距離 活動量 部屋の湿度分布 吊り戸棚 日差し 人数 床の種類 窓の位置 人の周囲温度 熱源 | [くらしカメラ F](画像カメラ) 人の位置足もと 距離 活動量 日差し 人数 |
| 快適 | 気流の通り道 ステンレスフラップ6 風よけエリアセレクト(「風あて」エリア設定も可能) [間取りサーチ] | 風よけエリアセレクト [間取りサーチ] |
| 省エネ・節電 | [AIこれっきり]運転 オートセーブ/オートオフ | [ecoこれっきり]運転 オートセーブ/オートオフ |
| 冷房 | 健康冷房[涼快] / プレミアム天井気流 / 冷房 / 寝返りの頻度も見る [みはってやすみ] | 健康冷房[涼快] / 冷房 / [みはってやすみ] |
| 除湿 | [カラッと除湿]<再熱方式> (自動/手動/ランドリー(カラッと部屋干しモード)/けつろ/パワフル/カビ見張り) | [カラッと除湿]<再熱方式> (自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル) |
| 暖房 | つつみこみ暖房 [温風プラス] [ゆか暖] RAS-X40H2低温暖房能力8.4kW※3 | 暖房 RAS-E40H2低温暖房能力5.6kW※3 |
| 便利機能 | モバイルコントロール | モバイルコントロール |
| 冷暖房の目安 | 6畳程度 RAS-X22H 省エネ大賞受賞機種 オープン価格* 8畳程度 RAS-X25H 省エネ大賞受賞機種 オープン価格* 10畳程度 RAS-X28H 省エネ大賞受賞機種 オープン価格* 12畳程度 RAS-X36H / RAS-X36H2 省エネ大賞受賞機種 オープン価格* 14畳程度 RAS-X40H2 省エネ大賞受賞機種 オープン価格* 18畳程度 RAS-X56H2 省エネ大賞受賞機種 オープン価格* 20畳程度 RAS-X63H2 省エネ大賞受賞機種 オープン価格* 23畳程度 RAS-X71H2 省エネ大賞受賞機種 オープン価格* 26畳程度 RAS-X80H2 省エネ大賞受賞機種 オープン価格* 29畳程度 RAS-X90H2 省エネ大賞受賞機種 オープン価格* | 6畳程度 RAS-E22H オープン価格* 8畳程度 RAS-E25H オープン価格* 10畳程度 RAS-E28H オープン価格* 12畳程度 RAS-E36H オープン価格* 14畳程度 RAS-E40H2 オープン価格* 18畳程度 RAS-EL56H2 オープン価格* 20畳程度 RAS-EL63H2 オープン価格* 23畳程度 RAS-EL71H2 オープン価格* |

| | | |
|--|--|--|
| スリムモデル [凍結洗浄 Standard]・[くらしカメラ]・[カラッと除湿] 搭載スリムエアコン 日本製 (RAS-W22Hを除く) NEW R32 本体高さ24cmのスリムモデル(2.2~5.6kWクラス) 写真：RAS-W40H2です。 | 薄型モデル [凍結洗浄 Light]・[ステンレス・クリーン システム]搭載、薄型エアコン NEW R32 本体奥行き25cmの薄型モデル | ベーシックモデル ステンレス・クリーン採用・[くらしセンサー]搭載ベーシックモデル NEW R32 |
| 不在時に自動洗浄 手動洗浄 | 自動洗浄 手動洗浄 | 自動洗浄 手動洗浄 |
| 除菌*1 [ステンレス・クリーン システム] フィルター自動お掃除 | 除菌*1 [ステンレス・クリーン システム] フィルター自動お掃除 | 除菌*1 ステンレス・クリーン フィルター自動お掃除 |
| [くらしカメラ](画像カメラ) 人の位置 距離 活動量 日差し 人数 | [くらしセンサー](日射センサー) 日差し | [くらしセンサー](日射センサー) 日差し |
| [間取りサーチ] | [ecoこれっきり]運転 オートセーブ/オートオフ | [ecoこれっきり]運転 オートセーブ/オートオフ |
| 健康冷房[涼快] / 冷房 / [みはってやすみ] | 冷房 / [みはってやすみ] | 冷房 / [みはってやすみ] |
| [カラッと除湿]<再熱方式> (手動/パワフル) | 3モード除湿 | ソフト除湿 |
| 暖房 RAS-W40H2低温暖房能力5.5kW※3 | 暖房 RAS-G40H2低温暖房能力5.5kW※3 | 暖房 RAS-D40H2低温暖房能力5.3kW※3 |
| モバイルコントロール | モバイルコントロール | モバイルコントロール |
| RAS-W22H オープン価格* RAS-W25H オープン価格* RAS-W28H オープン価格* RAS-W36H オープン価格* RAS-W40H2 オープン価格* RAS-W56H2 オープン価格* WL-RAS-WL63H2 オープン価格* WL-RAS-WL71H2 オープン価格* | RAS-G22H オープン価格* RAS-G25H オープン価格* RAS-G28H オープン価格* RAS-G36H オープン価格* RAS-G40H2 オープン価格* RAS-G56H2 オープン価格* | RAS-D22H オープン価格* RAS-D25H オープン価格* RAS-D28H オープン価格* RAS-D40H2 オープン価格* RAS-D56H2 オープン価格* |

冷・暖房の目安について

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的にはJIS(日本工業規格)をもとに右の条件で表示しています。

「それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷暖房負荷計算を行う必要があります。販売店にご相談ください。」

| | | | |
|----|----|------|---------------------|
| 50 | 暖房 | 8 | 10 |
| 60 | 暖房 | (13) | (16m ²) |
| 共 | 冷房 | 8 | 12 |
| 通 | 冷房 | (13) | (19m ²) |

一戸建木造平屋南向き和室
鉄筋集合住宅中間層南向き洋間

※3 低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※1 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、10228751、022580、20214071995-2、20216005763-1、11215128、12227486、214204724 ●試験方法：JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)に基づく。●対象部分：通風路・フラップ・フィルター・水受け皿・ファン・熱交換器各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※2 別売空気清浄フィルター SP-VCF16と組合わせてご使用ください。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○アース棒は別売です。○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますので、店頭でお確かめください。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

