

## JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

発行者の名称: 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

発行者の住所: 栃木県栃木市大平町富田500番地

宣言の対象 ルームエアコン(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<JIS番号>

<規格名称>

<発行日>

JIS C 9612:2013

ルームエアコンディショナ

2013年4月22日

追加情報:

弊社は、ISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行ないます。

問合せ先:

日立アプライアンス株式会社

技術相談センター TEL 0120-578-011

代表者又は代理者の署名:

川邊 聡

発行日: 2016年11月10日

発行場所: 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 家庭用空調事業部

役職名・氏名: 栃木空調本部 品質保証部 部長

川邊 聡

この文書はJIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書) (1/4)

タイプ	型式	定格冷房エネルギー消費効率	区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサー
壁掛	RAS-XJ22G	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-XJ25G	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XJ28G	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XJ36G	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ36G2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ40G2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XJ56G2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XJ63G2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XJ71G2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XJ80G2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-XJ90G2	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-ZJ22G	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-ZJ25G	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-ZJ28G	4.83	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-ZJ36G	3.91	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-ZJ40G2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-ZJ56G2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-ZJ63G2	3.44	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-ZJ71G2	2.93	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-ZJ80G2	2.67	(い)	8.0	搭載しない

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 家庭用空調事業部

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書) (2/4)

タイプ	型式	定格冷房エネルギー消費効率	区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサー
寒冷地 向け壁掛	RAS-XK25G	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28G2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40G2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56G2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63G2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71G2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25G2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28G2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40G2	3.64	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56G2	3.05	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-ZD25F2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-ZD28F2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-ZD40F2	3.64	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-ZD56F2	2.95	(は)	5.6	搭載しない
床置き 寒冷地	RAF-D36F	3.60	(は)	3.6	搭載しない
	RAF-D40F2	3.28	(は)	4.0	搭載しない
	RAF-D50F2	2.17	(は)	5.0	搭載しない
一方 向天井 カセット	RAP-25SC2	4.24	(は)	2.5	搭載しない
	RAP-28SC2	4.09	(は)	2.8	搭載しない
	RAP-36SC2	3.50	(は)	3.6	搭載しない
	RAP-40SC2	3.39	(は)	4.0	搭載しない
	RAP-50SC2	2.51	(は)	5.0	搭載しない
	RAP-56SC2	2.58	(は)	5.6	搭載しない
	RAP-25C2	4.24	(は)	2.5	搭載しない
	RAP-28C2	4.09	(は)	2.8	搭載しない
	RAP-36C2	3.50	(は)	3.6	搭載しない
	RAP-40C2	3.39	(は)	4.0	搭載しない
	RAP-50C2	2.51	(は)	5.0	搭載しない
	RAP-56C2	2.58	(は)	5.6	搭載しない
二方 向天井 カセット	RAP-36DC2	3.77	(は)	3.6	搭載しない
	RAP-40DC2	3.60	(は)	4.0	搭載しない
	RAP-50DC2	2.87	(は)	5.0	搭載しない
	RAP-56DC2	2.88	(は)	5.6	搭載しない
壁 埋め	RAJ-25D2	4.39	(は)	2.5	搭載しない
	RAJ-28D2	4.18	(は)	2.8	搭載しない
	RAJ-36D2	3.64	(は)	3.6	搭載しない
	RAJ-40D2	3.36	(は)	4.0	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書) (3/4)

タイプ	型式	定格冷房エネルギー消費効率	区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサー
壁掛	RAS-XJ22F	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-XJ25F	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XJ28F	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XJ36F	4.04	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ40F2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XJ56F2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XJ63F2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XJ71F2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XJ80F2	2.72	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-XJ90F2	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-ZJ22F	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-ZJ25F	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-ZJ28F	4.83	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-ZJ36F	3.91	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-ZJ40F2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-ZJ56F2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-ZJ63F2	3.44	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-ZJ71F2	2.93	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-ZJ80F2	2.67	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-E22F	4.00	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-E25F	4.24	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-E28F	4.00	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-E36F	2.93	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-E40F2	3.31	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EL56F2	3.26	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-EL63F2	3.18	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-EL71F2	2.75	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-V22F	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-V25F	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-V28F	3.59	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-V36F	2.63	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-V40F2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-VL56F2	2.84	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-VL63F2	2.81	(ろ)	6.3	搭載しない
	RAS-VL71F2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-BJ22F	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-BJ25F	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-BJ28F	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-BJ36F	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-BJ40F2	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-BJ56F2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-AJ22F	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-AJ25F	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-AJ28F	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ28F2	3.78	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ36F	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ36F2	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ40F	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ40F2	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ56F2	2.63	(は)	5.6	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書) (4/4)

タイプ	型式	定格冷房エネルギー消費効率	区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサー
寒冷地 壁掛け	RAS-EK25F2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28F2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40F2	3.64	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56F2	3.54	(い)	5.6	搭載しない

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 家庭用空調事業部