

■定格冷房エネルギー消費効率の区分

タイプ	型式	消費エネルギー 効率(%)	定格冷房能力 (kW)	区分	冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサ
壁掛	RAS-XJ22H	5.50	(い)	2.2	搭載しない	
	RAS-XJ25H	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	RAS-XJ28H	5.00	(い)	2.8	搭載しない	
	RAS-XJ36H	4.36	(い)	3.6	搭載しない	
	RAS-XJ36H2	4.44	(い)	3.6	搭載しない	
	RAS-XJ40H2	4.55	(い)	4.0	搭載しない	
	RAS-XJ56H2	3.50	(い)	5.6	搭載しない	
	RAS-XJ63H2	3.58	(い)	6.3	搭載しない	
	RAS-XJ71H2	3.03	(い)	7.1	搭載しない	
	RAS-XJ80H2	2.76	(い)	8.0	搭載しない	
	RAS-XJ90H2	3.00	(い)	9.0	搭載しない	
	RAS-ZJ22H	5.50	(い)	2.2	搭載しない	
	RAS-ZJ25H	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	RAS-ZJ28H	5.00	(い)	2.8	搭載しない	
	RAS-ZJ36H	4.36	(い)	3.6	搭載しない	
	RAS-ZJ40H2	4.49	(い)	4.0	搭載しない	
	RAS-ZJ56H2	3.46	(い)	5.6	搭載しない	
	RAS-ZJ63H2	3.50	(い)	6.3	搭載しない	
	RAS-ZJ71H2	3.02	(い)	7.1	搭載しない	
	RAS-ZJ80H2	2.72	(い)	8.0	搭載しない	
	RAS-E22G	4.00	(は)	2.2	搭載しない	
	RAS-E25G	4.24	(は)	2.5	搭載しない	
	RAS-E28G	4.00	(は)	2.8	搭載しない	
	RAS-E36G	2.93	(は)	3.6	搭載しない	
RAS-E40G2	3.31	(は)	4.0	搭載しない		

タイプ	型式	消費エネルギー 効率(%)	定格冷房能力 (kW)	区分	冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサ
壁掛	RAS-EL56G2	3.26	(い)	5.6	搭載しない	
	RAS-EL63G2	3.18	(い)	6.3	搭載しない	
	RAS-EL71G2	2.75	(い)	7.1	搭載しない	
	RAS-V22G	3.93	(は)	2.2	搭載しない	
	RAS-V25G	3.85	(は)	2.5	搭載しない	
	RAS-V28G	3.59	(は)	2.8	搭載しない	
	RAS-V36G	2.63	(は)	3.6	搭載しない	
	RAS-V40G2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
	RAS-V56G2	2.84	(は)	5.6	搭載しない	
	RAS-VL63G2	2.81	(ろ)	6.3	搭載しない	
	RAS-VL71G2	2.58	(い)	7.1	搭載しない	
	RAS-BJ22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない	
	RAS-BJ25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない	
	RAS-BJ28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない	
	RAS-BJ36H	2.71	(は)	3.6	搭載しない	
	RAS-BJ40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
	RAS-BJ56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	
	RAS-AJ22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない	
	RAS-AJ25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない	
	RAS-AJ28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない	
	RAS-AJ36H	2.71	(は)	3.6	搭載しない	
	RAS-AJ40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
	RAS-AJ56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 効率(%)	定格冷房能力 (kW)	区分	冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサ
寒冷地向けエアコン壁掛	RAS-XK25H	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	RAS-XK28H2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない	
	RAS-XK40H2	4.49	(い)	4.0	搭載しない	
	RAS-XK56H2	3.46	(い)	5.6	搭載しない	
	RAS-XK63H2	3.50	(い)	6.3	搭載しない	
	RAS-XK71H2	3.02	(い)	7.1	搭載しない	
	RAS-EK25H2	4.55	(は)	2.5	搭載しない	
	RAS-EK28H2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない	
	RAS-EK40H2	3.64	(は)	4.0	搭載しない	
	RAS-EK56H2	3.05	(は)	5.6	搭載しない	
	RAS-HK22H	4.63	(は)	2.2	搭載しない	
	RAS-HK25H	4.39	(は)	2.5	搭載しない	
RAS-HK28H	4.44	(は)	2.8	搭載しない		