

お部屋の広さと機能に合わせて、お好みの日立エアコン「白くまくん」を

機種シリーズ		<div><div><div><div><div>Premium</div><div>XJシリーズ</div></div><div><div>【凍結洗浄^{Premium}】&【ファンロボ】・【カビバスター】・【くらしカメラ AI】搭載プレミアムモデル</div><div>日本製</div><div>NEW</div></div></div><div><div>東北電力推薦 暖房エアコン</div></div><div><div>環境配慮 新冷媒 R32</div></div><div><div>2019年度 省エネ大賞</div></div><div><div>省エネルギーセンター会長賞 (製品・ビジネスモデル部門) 一般財団法人省エネルギーセンター主催</div></div><div><div>室外機にも【凍結洗浄】搭載</div></div></div></div> <div><div><div>PAM</div><div>ZJシリーズ</div></div><div><div>【凍結洗浄^{Standard}】&【ファンロボ】・【くらしカメラ AI】搭載ハイグレードモデル</div><div>日本製</div><div>4月発売予定</div><div>NEW</div></div><div><div>環境配慮 新冷媒 R32</div></div><div><div>室外機にも【凍結洗浄】搭載</div></div></div>
--------	--	---

Vシリーズ

VLシリーズ

【凍結洗浄^{Light}】&【ファンロボ】・【カラッと除湿】搭載スタンダードモデル

(RAS-V22Kを除く)

4月発売予定

NEW

環境配慮
新冷媒
R32

室外機にも【凍結洗浄】搭載

MJシリーズ

【ステンレス・クリーン システム】・【3モード除湿】搭載薄型エアコン

4月発売予定

NEW

環境配慮
新冷媒
R32

室外機にも【凍結洗浄】搭載

AJシリーズ

コンパクトサイズの
シンプルエアコン

4月発売予定

NEW

環境配慮
新冷媒
R32

(RAS-AJ28K2・AJ36K2・AJ40K1は5月発売予定)

冷・暖房の
目安について

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的にはJIS(日本産業規格)をもとに右の条件で表示しています。
[それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷・暖房負荷計算を行う必要があります。販売店にご相談ください。]

50
60
Hz
共
通

暖房
冷房

最数の目安
8
10
8
12
(13~16m²)
(13~19m²)

一戸建木造平屋
南向き和室

鉄筋集合住宅中間層
南向き洋間

エアコンの寸法図が
インターネットで入手できます

平成5年度以降の機種を掲載しています。
※最新の機種につきましては、登録準備中の場合があります。
<http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.drawing/>

※1 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、022580、20216002263-1、20216005763-1、11215128、12227486、214204724 ●対象部分：通風路・フラップ・フィルター・水受け皿・ファン・熱交換器各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。☆オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。○アース棒は別売です。○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※2 低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時：JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

エアコンくん
立派な「エアコン」の君