

早く、深く剃る。ロータリー&往復式シェーバーラインアップ。

ロータリーシェーバー・往復式シェーバー機能仕様一覧

	ロータリージースード(光コート採用)			エスブレードソニック(光コート採用)	
	光ドラムレーザー刃 音波振動機構			W音波振動機構 光ウェーブキャッチ刃	
型式	RM-LX6D	RM-LX5D	RM-LX3	RM-FL20WD	RM-FL10W
希望小売価格	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*
外形寸法 幅×高さ×奥行 (cm)	6.8×16.9×4.7			6.4×15.7×4.6	
質量 本体のみ (g)	約200			約180	
駆動方式	ロータリー			往復高速駆動 (W音波振動機構)	
外刃	グラデーション外刃 	グラデーション外刃 		グラデーション外刃×2 	
内刃	光ドラムレーザー刃*1 (φ15mm) 	光ドラムレーザー刃*1 (φ10mm) 		光ウェーブキャッチ刃*2本 	
光コート		●		●	
刃先角度					
くせヒゲキャッチャー		●		—	
セントラトリマー		—		スイング式セントラトリマー ファインカットトリマー	
キワソリ刃		●		●	
ヘッドの動き		密着レーザーヘッド		3Dヘッド	
トルクコントローラー		●		—	
洗浄方式	外内刃同時洗浄 			外内刃同時洗浄 	
ウォーターウィンドウ	●	—		●	
本体水洗い		●		●	
乾燥		LED光乾燥器		LED光乾燥器	〔別売〕LED光乾燥器 RM-FL20WD 014 (サービス扱い)
表示	充電ランプ	充電完了ランプ			充電完了ランプ
電池容量ランプ		3段階残量表示			3段階残量表示
ひげタイプ		濃い			濃い
使用可能日数 (3分/日)		約21日間			約14日間
充電時間		1.5時間			1時間
電源	充電・交流式	●			●
電池		リチウムイオン電池			リチウムイオン電池
電圧		AC100-240V			AC100-240V
付属品	LED光乾燥器	●	—(別売)	●	—(別売)
電源アダプター		●		●	
掃除用ブラシ		●		●	
シェーバーオイル		ボトルタイプ			ボトルタイプ
ケース	ハードケース	クッションポーチ			ポーチ

※1 剃り味に差がつく硬度・靱性に優れた YSSヤスキハガネを採用 (YSS、ヤスキハガネは日立金属株式会社の登録商標です。)

	エスブレード(光コート採用)	エスブレード			エスブレードドライ	乾電池式シェーバー	回転式シェーバー
	光ウェーブキャッチ刃 4枚刃	3枚刃	3枚刃	2枚刃	1枚刃	1枚刃	
型式	RM-LF463	RM-T53	RM-T348	RM-W248	RM-180	BM-S10	RM-125
希望小売価格	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*
外形寸法 幅×高さ×奥行 (cm)	6.3×15.7×5.4	6.3×15.8×4.3	6.4×15.2×4.0		5.3×12.1×2.8	5.7×9.7×2.5	4.4×11.6×5.3
質量 本体のみ (g)	約170	約150			約155	約150(乾電池含)	約105
駆動方式	往復高速駆動	往復高速駆動			往復高速駆動	往復高速駆動	回転式
外刃	グラデーション外刃×2 						外刃・内刃組 替刃 Z-13
内刃	光ウェーブキャッチ刃*2本 	ウェーブキャッチ刃*2本 			鋭角刃*1本 	鋭角刃*1本 	回転刃
光コート	●	—	—	—	—	—	—
刃先角度							—
くせヒゲキャッチャー	—	—	—	—	—	—	—
セントラトリマー	スイング式セントラトリマー ファインカットトリマー	ファインカットセントラトリマー		—	—	—	—
キワソリ刃	●	●	●	●	●	—	●
ヘッドの動き	3Dヘッド	3Dヘッド	—		—	—	—
トルクコントローラー	—	—	—	—	—	—	—
洗浄方式	外内刃同時洗浄 				—	●	—
ウォーターウィンドウ	●	—	—	—	—	—	—
本体水洗い	●	●	●	●	—	●	—
乾燥	〔別売〕LED光乾燥器 RM-LF439D 006 (サービス扱い)	—	—	—	—	—	—
表示	充電表示ランプ	充電表示ランプ	充電完了ランプ		充電表示ランプ	—	—
充電催促表示(消灯)	—	—			—	—	—
ひげタイプ	濃い	濃い		普通	普通	普通	普通
使用可能日数 (3分/日)	約10日間	約10日間	約7日間		約7日間	約1ヶ月	約10日間
充電時間	5時間	5時間			8時間	—	8時間
電源	●	●			充電式(プラグイン式)	乾電池式	充電式(プラグイン式)
電池	ニッケル水素電池	ニッケル水素電池			ニッケル水素電池	単3形アルカリ乾電池×2本	ニッケル水素電池
電圧	AC100-240V	AC100-240V			AC100-120V AC200-240V 手動切替え	—	AC100-120V
付属品	—(別売)	—	—	—	—	—	—
電源アダプター	●	●	●	●	—	—	—
掃除用ブラシ	●	●	●	●	●	収納式	●
シェーバーオイル	●	●	●	●	—	—	—
ケース	ボトルタイプ ポーチ	ポーチ	—		—	—	ポーチ

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。