









製品名	型式	開始時期	出荷管理票	貼付位置
洗濯乾燥機	BW-DV80F	6/6発売		
全自動洗濯機	BW-V90F BW-V80F BW-V70F	6/6発売 6/6発売 6/6発売		
掃除機	CV-KP300H CV-KP900H	6/20発売 6/20発売		 <p>出荷管理票 貼付</p>

クッキングヒーター	HT-M350KTWF	5/1以降(開始)	  <p>※印機種はLIXIL、エディオン、 カラスターード様向け主体機種 のため、このシステム未使用。 CH共通(日立ブランド)の ため、QRコードは表示する。</p>	
	HT-M350KTF	5/1以降(開始)		
	HT-M300XTWF	5/1以降(開始)		
	HT-M300HTWF	5/1以降(開始)		
	HT-M300XTF	5/1以降(開始)		
	HT-M300HTF	5/1以降(開始)		
	HT-M200XTWF	5/1以降(開始)		
	HT-M200HTWF	5/1以降(開始)		
	HT-M200XTF	5/1以降(開始)		
	HT-M200HTF	5/1以降(開始)		
	HT-M150KTWF	5/1以降(開始)		
	HT-M150KTF	5/1以降(開始)		
	HT-M100XTWF	5/1以降(開始)		
	HT-M100HTWF	5/1以降(開始)		
	HT-M100XTF	5/1以降(開始)		
	HT-M100HTF	5/1以降(開始)		
	HT-M9XTWF	5/1以降(開始)		
	HT-M9HTWF	5/1以降(開始)		
	HT-M9XTF	5/1以降(開始)		
	HT-M9HTF	5/1以降(開始)		
	HT-M8STWF	5/1以降(開始)		
	HT-M8STF	5/1以降(開始)		
	HT-M8AKTWF	5/1以降(開始)		
	HT-M8AKTF	5/1以降(開始)		
	HT-M350XTWFLX	※5/1以降(開始)		
	HT-M350XTFLX	※5/1以降(開始)		
	HT-M10E6XTWF	※5/1以降(開始)		
	HT-M10E6XTF	※5/1以降(開始)		
	HTB-TS350MWKF	※5/1以降(開始)		
	HTB-TS350MKF	※5/1以降(開始)		
	HTB-TS300MWXF	※5/1以降(開始)		
	HTB-TS300MXF	※5/1以降(開始)		
	HTB-TS300MWHF	※5/1以降(開始)		
	HTB-TS300MHF	※5/1以降(開始)		
	HTB-TS200MWXF	※5/1以降(開始)		
HTB-TS200MXF	※5/1以降(開始)			
HTB-TS200MWHF	※5/1以降(開始)			
HTB-TS200MHF	※5/1以降(開始)			
HTB-TS100MWHF	※5/1以降(開始)			
HTB-TS100MHF	※5/1以降(開始)			
HTB-TS8TMWSF	※5/1以降(開始)			
HTB-TS8TMSF	※5/1以降(開始)			
HTB-TS8TMAKF	※5/1以降(開始)			