





浴室乾燥暖房機 [HBK-2250SK]

グラファイトヒーター1200W+PTCヒーター1200W=2400W)

(24時間換気対応型) 強弱仕様


特定保守製品

電源: 単相200V仕様




リモコン寸法図

メインリモコン: HBK-1210-RE



サブリモコン: HBK-RM-1Y



品番	品名	材質	備考
1	パネル	PP	ホフ白
2	取付ベース板	SUS	
3	排気ダクト口	SUS/ABS	3カ所より1カ所選択
4	逆止弁	PP	
5	ヒーターカバー	SUS	
6	電源コード取出口		3カ所より1カ所選択
7	電源コード		コード長1.2m
8	フィルター	PP	
9			
10			
11			
12			

- ・グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
- ・PTCセラミックヒーター(1200W×1本=1200W)
- ・2モーター・2ファン方式
- ・電源コード1.2m
- ・ダクト接続口、3カ所より1カ所選択
- ・高密度風逆流防止弁付
- ・防水形メインリモコン(付属)
- ・防水形サブリモコン(付属)
- ・電源部温度ヒューズ付
- ・過熱防止用温度ヒューズ付
- ・過熱防止用サーミスタ付
- ・適合ダクト径:φ100
- ・取付可能開口寸法:角穴100×100~250×480(mm)
- ・新規開口寸法:丸穴φ100~φ250(mm)

日立コンシューマ・マーケティング(株)

機種名	浴室乾燥暖房機
型式	HBK-2250SK

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。