

タイプ	リビング扇 (DCモーター)	リビング扇	スリムファン (DCモーター)	
型式	HEF-DL300E	HEF-AL300E	HSF-DS500E	
外観				
機能	DCモーター	●	●	
	タッチキー	—	—	
	風量	6段階 微(うちわ風)～強	4段階 微(うちわ風)・弱・中・強	6段階 微(うちわ風)～強
	羽根枚数	8枚	—	—
	リモコン	●	●	●(リモコンホルダー付き)
	高さ調節	約735～900mm	—	—
首振り	左右首振り角度	約75°(リモコン操作)	—	
	左右方向角度調節(手動)	左方向:約20° 右方向:約20°	—	
	上下方向角度調節(手動)	上方向:約20° 下方向:約10°	—	
	内部スイング角度	—	—	約55°(リモコン操作)
モード	リズム	●	●	
	おやすみ	2時間	—	2・10時間
	切・入タイマー	1・2・4・6 時間	—	1・2・3・4・5・6・7・8・9 時間
	切・入同時タイマー	—	—	●
	温度センサー	—	—	●
その他機能	減灯&消音*1	●	●	
	チャイルドロック*2	●	●	
	吸気フィルター	—	—	●
	大型ハンドル	●	●	—
仕様	羽根径 (mm)	300	300	—
	消費電力 (50/60Hz) (W)	最小:2.0*3 最大:21*4	最小:10/12*3 最大:39/42*4	最小:5.5*3 最大:18*4
	待機電力 (50/60Hz) (W)	0.7	0.5	0.8
	本体質量 (kg)	3.8	3.9	3.7
	コードの長さ (m)	1.7	1.7	1.7
	本体サイズ 幅×奥行×高さ (mm)	371×371×735～900	371×371×735～900	280×280×940
	個装箱サイズ 幅×奥行×高さ (mm)	700×190×380	700×190×380	950×190×230

\*1. 表示部が暗くなり、操作音が消えます。\*2. ボタン操作をロックしてお子様やペットによる誤作動を防止します。ただし「切」操作はロックできません。  
\*3. 風量最小運転時。(左右首振りなし)\*4. 風量最大運転時。(左右首振りあり)