

タイプ		リビング扇 (DCモーター)	リビング扇
型式・外観		 <p>うちわ風 HEF-DL300H リモコン付きタイプ オープン価格★</p>	 <p>うちわ風 HEF-AL300H リモコン付きタイプ オープン価格★</p>
機能	DCモーター	●	—
	風量設定	6段階 微(うちわ風)～強	4段階 微(うちわ風)・弱・中・強
	羽根枚数	8枚	
	リモコン	●	●
	高さ調節	約735～900mm	
首振り	左右首振り角度	約75°(リモコン操作)	
	左右方向角度調節(手動)	左方向:約20° 右方向:約20°	
	上下方向角度調節(手動)	上方向:約20° 下方向:約10°	
モード	リズム	●	●
	おやすみ	2時間	
	切・入タイマー	1・2・4・6 時間	
その他機能	減灯&消音*1	●	●
	チャイルドロック*2	●	●
	大型ハンドル	●	●
仕様	最大風速*5 (m/min)	170	140
	風量*5 (m ³ /min)	41	38
	抗菌加工*6	ハンドル・操作部シート	ハンドル・操作部シート
	羽根径 (mm)	300	300
	消費電力 (50/60Hz) (W)	最小:2.0*3 最大:21*4	最小:10/12*3 最大:39/42*4
	待機電力 (50/60Hz) (W)	0.5	0.5
	本体質量 (kg)	約3.8	約3.9
	コードの長さ (m)	約1.7	約1.7
	本体サイズ 幅×奥行×高さ (mm)	371×371×735～900	371×371×735～900
	個装箱サイズ 幅×奥行×高さ (mm)	700×190×380	700×190×380

*1. 表示部が暗くなり、操作音が消えます。*2. ボタン操作をロックしてお子様やペットによる誤作動を防止します。ただし「切」操作はロックできません。

*3. 風量最小運転時。(左右首振りなし)*4. 風量最大運転時。(左右首振りあり)★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

*5. 風量最大運転時の値です。*6. 抗菌効果に関する試験結果は各商品ページをご覧ください。