






ドライヤー 仕様一覧

2017年9月現在

型式	ナノイオン			マイナスイオン	
	HD-NS910	HD-NS810	HD-N710	HD-N510	HD-N410
商品外観	 <p>ナノイオン 低騒音化※1 スカルプモード 風量×風温調節 静電気抑制</p>	 <p>ナノイオン 低騒音化※2 スカルプモード 静電気抑制</p>	 <p>ナノイオン ヘアケアモード 静電気抑制</p>	 <p>ダブルマイナスイオン ヘアケアモード 静電気抑制</p>	 <p>ダブルマイナスイオン 静電気抑制</p>
消費電力	1200W-800W	1200W/700W	1200W/650W	1200W/700W	1200W/600W
最大風力※3	1.9m ³ /分	1.6m ³ /分	1.4m ³ /分	1.9m ³ /分	1.4m ³ /分
電源スイッチ	ON	<p>HOT</p> <p>SCALP (60℃※3)</p> <p>COOL</p>	<p>HOT</p> <p>HAIR CARE (65℃※3)</p> <p>COOL</p>	<p>HOT</p> <p>HAIR CARE (60℃※3)</p> <p>COOL</p>	<p>TURBO</p> <p>SET</p> <p>COOL</p>
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
切替スイッチ	COOL	ON-OFF	—	—	—
	風量	MAX(1.9m ³ /分) ~MIN(1.0m ³ /分)	TURBO-SET	TURBO-SET	TURBO-SET
最高温風温度	105℃ (HIGH)	110℃ (HOT-SET)	100℃ (HOT-SET)	100℃ (HOT-SET)	105℃ (TURBO)
運転音 (MAX時,TURBO時)	約66dB	約63dB	約64dB	約70dB	約61dB
付属品	セットノズル、スタンド	セットノズル	セットノズル	可変ノズル	ヘアケアノズル
本体重量 (ノズルなし)	約645g	約590g	約570g	約495g	約470g

※1 約70dB→約66dB(MAX時ノズルなしの状態)。2017年発売機種HD-N510(風量1.9m³/分)との比較。

※2 約73dB→約63dB(TURBO時ノズルなしの状態)。2007年発売機種HD-N5500(風量1.6m³/分)との比較。

※3 MAX時[NS910]、TURBO時(ノズルなしの状態)。